



Senzor reflexiv difuz

OPT-FBOW/3L

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: OA0108 sau OA0109

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

No scale drawing available

Caracteristicile produsului

Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Principiu de functionare	Senzor reflexiv difuz
--------------------------	-----------------------

Date electrice

Frecventa AC	[Hz]	47...63
Tensiune de lucru	[V]	20...250 AC
Consum de energie	[mA]	14; ((24 V))
Clasa de protectie		II
Tip lumină		Sursa de lumină - Infraroșu
Lungime de unda	[nm]	880

Iesiri

Functii de iesire		Contact normal deschis/închis; (parametrizabile)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC	[V]	4
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC	[mA]	350
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frecventa de comutare AC	[Hz]	15
Protecție la scurtcircuit		nu
Protecție suprasarcina		nu



Senzor reflexiv difuz

OPT-FBOW/3L

Raza de detectie		
Domeniu	[mm]	< 1300; (Hartie alba 200 x 200 mm)
Distanța ajustabilă		da
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-20...80
Protecție		IP 65
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
Date mecanice		
Carcasa		rectangular
Dimensiuni	[mm]	86 x 28 x 142
Materiale		PPO modificat
Material lentila		Sticlă
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
terminale: ...1,5 mm ²		
Racord		

