



Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

No scale drawing available

Caracteristicile produsului

Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Principiu de functionare	Senzor optic retro-reflexiv
--------------------------	-----------------------------

Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	10...55 DC
Consum de energie	[mA]	12; ((24 V))
Clasa de protectie		II
Protectie la polaritate inversa		da
Tip lumină		Sursa de lumină - Infraroșu
Lungime de unda	[nm]	880

Iesiri

Model electric		NPN
Functii de iesire		Contact normal deschis/închis; (parametrizabile)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	250
Frecventa de comutare DC	[Hz]	80
Protecție la scurtcircuit		da
Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina		da

Raza de detectie

Rază de acțiune	[m]	0,15...10; (Oglindă reflector Ø 80 E20005)
-----------------	-----	--



Senzor optic retro-reflexiv

OPR-FNKG

Rază acțiune cu referire la reflectorul prismatic	[m]	0,15...10; (Oglindă reflector Ø 80 E20005)
Distanța ajustabilă		da
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-20...80
Protecție		IP 65
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
Date mecanice		
Carcasa		rectangular
Dimensiuni	[mm]	86 x 28 x 142
Materiale		PPO modificat
Material lentila		Sticlă
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
terminale: ...1,5 mm ²		
Racord		

