




Senzor de tip bariera emitor

ORS-V/6M

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Principiu de functionare	Barieră optică
--------------------------	----------------

Date electrice

Conectare la amplificator de comutare	da
Amplificatoare de comutare	Conectare la amplificator de comutare OV5012, OV0010
Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Lungime de unda [nm]	950

Iesiri

Protecție la scurtcircuit	nu
Protecție suprasarcina	nu

Raza de detectie

Emitator / receptor	Emita#or
Rază de acțiune [m]	< 2

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-20...80
Protecție	IP 67

Teste / certificari

Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2
---------------------------	--------------


Date mecanice

Carcasa	rectangular
---------	-------------

**Senzor de tip bariera emitor**

ORS-V/6M

Dimensiuni	[mm]	25 x 10 x 15
Materiale		PPO modificat
Accesorii		
Articole livrate		Unghi de fixare: 1, E20212
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Cablul: 6 m; 1 x 0,14 mm ²		
Racord		



RD = Culoarele conectării :
screen = roșu
 Ecran