




Senzor de tip bariera emitor

OSS-000A



| Caracteristicile produsului |                             |                |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
| Tip lumină                  | Sursa de lumină - Infraroșu |                |
| Carcasa                     | rectangular                 |                |
| Aplicatie                   |                             |                |
| Principiu de functionare    | Barieră optică              |                |
| Date electrice              |                             |                |
| Frecventa AC                | [Hz]                        | 47...63        |
| Tensiune de lucru           | [V]                         | 20...250 AC/DC |
| Consum de energie           | [mA]                        | 18             |
| Clasa de protectie          |                             | II             |
| Tip lumină                  | Sursa de lumină - Infraroșu |                |
| Lungime de unda             | [nm]                        | 880            |
| Iesiri                      |                             |                |
| Frecventa de comutare AC    | [Hz]                        | 25             |
| Frecventa de comutare DC    | [Hz]                        | 100            |
| Protecție la scurtcircuit   |                             | nu             |
| Protectie suprasarcina      |                             | nu             |
| Raza de detectie            |                             |                |
| Emitator / receptor         |                             | Emita#or       |
| Rază de acțiune             | [m]                         | < 20           |
| Distanța ajustabila         |                             | nu             |



Senzor de tip bariera emitor

OSS-000A

Condițiile mediului

|                         |      |          |
|-------------------------|------|----------|
| Temperatură de ambianță | [°C] | -25...80 |
| Protecție               |      | IP 65    |

Teste / certificari

|                           |              |         |
|---------------------------|--------------|---------|
| Ecranare electromagnetică | EN 60947-5-2 |         |
|                           | EN 55011     | Clasa B |
| MTTF                      | [ani]        | 1036    |

Date mecanice

|                  |      |                 |
|------------------|------|-----------------|
| Greutate         | [g]  | 265             |
| Carcasa          |      | rectangular     |
| Dimensiuni       | [mm] | 80 x 28 x 95    |
| Materiale        |      | PPO modificat   |
| Material lentila |      | Sticlă          |
| Aliniere lentila |      | optică laterală |

Afisaj / elemente de operare

|         |         |                 |
|---------|---------|-----------------|
| Display | Operare | 1 x LED, galben |
|---------|---------|-----------------|

Accesorii

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Articole livrate | Unghi de fixare: 1, E20210 |
|                  | Șurubelniță                |

Observații

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Unitate de ambalare | 1 buc. |
|---------------------|--------|

Conectare electrică

terminale: ...1,5 mm<sup>2</sup>; Presetupa: M20 X 1,5

Racord

