




Senzor de tip bariera receptor

OSE-FPKG



- 1 timer-ul potentiometrului
- 2 potențiomtru sensibilitate
- Receptor în optică superioară



Caracteristicile produsului		
Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu	
Carcasa	rectangular	
Aplicatie		
Principiu de functionare	Barieră optică	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...55 DC
Consum de energie	[mA]	20; ((24 V))
Clasa de protectie		II
Protectie la polaritate inversa		da
Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu	
Lungime de unda	[nm]	880
Iesiri		
Model electric	PNP	
Functii de iesire	Contact normal deschis/închis; (Programabil)	
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	250
Frecventa de comutare DC	[Hz]	100
Protecție la scurtcircuit		da
Tipul protectiei la scurt-circuit	pe bază de impulsuri	
Protectie suprasarcina		da



Senzor de tip bariera receptor

OSE-FPKG

Raza de detectie		
Emitator / receptor	Receptor	
Rază de acțiune	[m]	< 20
Distanța ajustabila	da	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protectie	IP 65	
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
MTTF	[ani]	618
Date mecanice		
Greutate	[g]	274,5
Carcasa	rectangular	
Dimensiuni	[mm]	80 x 28 x 95
Materiale	PPO modificat	
Material lentila	Sticlă	
Aliniere lentila	optică laterală	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate	Unghi de fixare: 1, E20210 Șurubelniță	
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică		
terminale: ...1,5 mm²; Presetupa: M20 X 1,5		
Racord		

