

Senzor reflexiv difuz

OST-FNKG

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: OA5108

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



- 1 timer-ul potentiometruului
2 potențiomtru sensibilitate
Receptor în optică superioară
Emițător în optică inferioară

Caracteristicile produsului

Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Principiu de functionare	Senzor reflexiv difuz
--------------------------	-----------------------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...55 DC
Consum de energie [mA]	30; ((24 V))
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	da
Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Lungime de unda [nm]	880

Iesiri

Model electric	NPN
Functii de iesire	Contact normal deschis/închis; (parametrizabile)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	250
Frecventa de comutare DC [Hz]	100
Protecție la scurtcircuit	da



Senzor reflexiv difuz

OST-FNKG

Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri	
Protecție suprasarcina		da	
Raza de detectie			
Domeniu [mm]		< 1000; (Hartie alba 200 x 200 mm)	
Distanța ajustabila		da	
Condițiile mediului			
Temperatură de ambianță [°C]		-25...80	
Protecție		IP 65	
Teste / certificari			
Ecranare electromagnetică		EN 60947-5-2	
		EN 55011	Clasa B
Date mecanice			
Carcasa		rectangular	
Dimensiuni [mm]		80 x 28 x 95	
Materiale		PPO modificat	
Material lentila		Sticlă	
Afișaj / elemente de operare			
Display		Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii			
Articole livrate		Unghi de fixare Șurubelniță	
Observații			
Unitate de ambalare		1 buc.	
Conectare electrică			
terminale: ...1,5 mm²; Invelis cablu: Ø 7...13 mm			
Racord			

