


Senzor optic retro-reflexiv

OSR-FNKG/T

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



- 1 timer-ul potentiometrului
2 potențiomtru sensibilitate
Receptor în optică superioară
Emițător în optică inferioară

Caracteristicile produsului

Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Principiu de functionare	Senzor optic retro-reflexiv
--------------------------	-----------------------------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...55 DC
Consum de energie [mA]	30; ((24 V))
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	da
Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Lungime de unda [nm]	950

Iesiri

Model electric	NPN
Functii de iesire	Contact normal deschis/închis; (parametrizabile)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	250
Frecventa de comutare DC [Hz]	40
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina	da



Senzor optic retro-reflexiv

OSR-FNKG/T

Funcție timp	[s]	0,01...5
Raza de detecție		
Rază de acțiune	[m]	< 10; (Oglindă reflector Ø 80 E20005)
Distanța ajustabilă		da
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protecție		IP 65
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
Date mecanice		
Carcasa		rectangular
Dimensiuni	[mm]	80 x 28 x 95
Materiale		PPO modificat
Material lentila		Sticlă
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate		Unghi de fixare
		Șurubelniță
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
terminale: ...1,5 mm ²		
Racord		

