


Senzor reflexiv difuz

OST-FPKG/T

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



- 1 timer-ul potentiometrului
2 potențiomtru sensibilitate
Receptor în optică superioară
Emițător în optică inferioară



Caracteristicile produsului

Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Principiu de functionare	Senzor reflexiv difuz
--------------------------	-----------------------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...55 DC
Consum de energie [mA]	30; ((24 V))
Clasa de protecție	II
Protecție la polaritate inversa	da
Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Lungime de unda [nm]	880

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	Contact normal deschis/închis; (Programabil)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	250
Frecvența de comutare DC [Hz]	40
Protecție la scurtcircuit	da



Senzor reflexiv difuz

OST-FPKG/T

Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri	
Protecție suprasarcina	da	
Funcție timp	[s]	0,01...5
Raza de detecție		
Domeniu	[mm]	< 1000; (Hartie alba 200 x 200 mm)
Distanța ajustabilă		da
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protecție		IP 65
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
Date mecanice		
Greutate	[g]	0,274
Carcasa		rectangular
Dimensiuni	[mm]	80 x 28 x 95
Materiale		PPO modificat
Material lentila		Sticlă
Aliniere lentila		optică laterală
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate	Unghi de fixare: 1, E20210	
	Șurubelniță	
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică		
terminale: ...1,5 mm²; Presetupa: M20 X 1,5		
Racord		

