


Senzor reflexiv difuz

OTT-FNKG

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: O5H504

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



- 1 potențiomtru
Receptor în optică inferioară
Emitător în optică superioară

Caracteristicile produsului

Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Principiu de functionare	Senzor reflexiv difuz
--------------------------	-----------------------

Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	10...55 DC
Consum de energie	[mA]	40; ((24 V))
Clasa de protectie		II
Protectie la polaritate inversa		da
Tip lumină		Sursa de lumină - Infraroșu
Lungime de unda	[nm]	880

Iesiri

Model electric		NPN
Functii de iesire		Contact normal deschis/închis; (parametrizabile)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	250
Frecventa de comutare DC	[Hz]	150
Protecție la scurtcircuit		da



Senzor reflexiv difuz

OTT-FNKG

Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri	
Protecție suprasarcina		da	
Raza de detectie			
Domeniu	[mm]	4...200; (Hartie alba 200 x 200 mm)	
Distanța ajustabila		da	
Diametrul maxim al spotului	[mm]	187	
Dimensiunile spotului de lumina se refera la		la distanță maximă de tastare	
Condițiile mediului			
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...60	
Protecție		IP 67	
Teste / certificari			
Ecranare electromagnetică		EN 60947-5-2	
		EN 55011	Clasa B
Date mecanice			
Greutate	[g]	0,205	
Carcasa		rectangular	
Dimensiuni	[mm]	75 x 19 x 30	
Materiale		PBT	
Material lentila		PMMA	
Afisaj / elemente de operare			
Display		Stare de funcționare	1 x LED, galben
		Operare	1 x LED, verde
Accesorii			
Articole livrate		Unghi de fixare: 1, E20441	
		Șurubelniță	
Observații			
Unitate de ambalare		1 buc.	





Senzor reflexiv difuz

OTT-FNKG

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Racord



BN = maro
BU = albastru
BK = negru

Culorile conecticii :

diagrame si grafice

curba de crestere in exces

