


Senzor optic retro-reflexiv

OTR-FPKG/24V/6M

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: OT5013

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



- 1 potențiomtru
Receptor în optică inferioară
Emitător în optică superioară

Caracteristicile produsului

Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Principiu de functionare	Senzor optic retro-reflexiv
--------------------------	-----------------------------

Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	18...36 DC
Consum de energie	[mA]	40; ((24 V))
Clasa de protectie		II
Protectie la polaritate inversa		da
Tip lumină		Sursa de lumină - Infraroșu
Lungime de unda	[nm]	880

Iesiri



Model electric		PNP
Functii de iesire		Contact normal deschis/închis; (parametrizabile)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	100
Frecventa de comutare DC	[Hz]	100
Protecție la scurtcircuit		da



Senzor optic retro-reflexiv

OTR-FPKG/24V/6M

Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri	
Protecție suprasarcina		da	
Raza de detecție			
Rază de acțiune		[m]	0,15...5; (Oglindă reflector Ø 80 E20005)
Distanța ajustabilă		da	
Condițiile mediului			
Temperatură de ambianță		[°C]	-10...50
Protecție		IP 67	
Teste / certificari			
Ecranare electromagnetică		EN 60947-5-2	
		EN 55011	Clasa B
Date mecanice			
Carcasa		rectangular	
Dimensiuni		[mm]	75 x 19 x 30
Materiale		PBT	
Material lentila		PMMA	
Afișaj / elemente de operare			
Display		Stare de funcționare	1 x LED, galben
		Operare	1 x LED, verde
Accesorii			
Articole livrate		Unghi de fixare: 1, E20441	
Observații			
Unitate de ambalare		1 buc.	
Conectare electrică			
Cablul: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²			
Racord			



Culorile conectării :

BN = maro

BU = albastru

BK = negru