


Senzor reflexiv cu suprimarea fundalului

OTH-CNKG

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Receptor în optică inferioară
Emitător în optică superioară

Caracteristicile produsului

Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Caracteristici speciale	Suprimare a fundalului
Principiu de functionare	Senzor reflexiv difuz

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	< 60
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	da
Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Lungime de unda [nm]	950

Iesiri

Model electric	NPN
Functii de iesire	complementar
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	1,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	100
Frecventa de comutare DC [Hz]	700
Protecție la scurtcircuit	da



Senzor reflexiv cu suprimarea fundalului

OTH-CNKG

Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri	
Protecție suprasarcina		da	
Raza de detecție			
Domeniu	[mm]	50...700; (Hartie alba 200 x 200 mm 90 % reflexie)	
Distanța ajustabila		da	
Diametrul maxim al spotului	[mm]	35	
Dimensiunile spotului de lumina se refera la		la distanță maximă de tastare	
Disponibil #i cu suprimarea fundalului		da	
Condițiile mediului			
Temperatură de ambianță	[°C]	-40...60	
Protecție		IP 67	
Teste / certificari			
Ecranare electromagnetica		EN 60947-5-2	
Date mecanice			
Carcasa		rectangular	
Dimensiuni	[mm]	75,5 x 17 x 33,5	
Materiale		ABS	
Material lentila		PMMA	
Afisaj / elemente de operare			
Display		Stare de funcționare	1 x LED, galben
		Operare	1 x LED, verde
Accesorii			
Articole livrate		Unghi de fixare: 1, E20441	
		Șurubelniță	
Observații			
Unitate de ambalare		1 buc.	




Senzor reflexiv cu suprimarea fundalului

OTH-CNKG

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Racord



BK =	Culorile conecticii :
BN =	negru
BU =	maro
WH =	albastru
	alb