


Amplificator fibră optică

OUF-DPKG



Caracteristicile produsului

Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Carcasa	rectangular

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Consum de energie [mA]	35; ((24 V))
Clasa de protecție	II
Protecție la polaritate inversă	da
Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Lungime de undă [nm]	880

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	Dark ON
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	250
Frecventa de comutare DC [Hz]	100
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcina	da

Raza de detecție

Rază de acțiune [m]	< 0,12; (Barieră optică)
Domeniu [mm]	< 40; (Senzor reflexiv difuz)
Distanța ajustabilă	da

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...80
Protecție	IP 65

Teste / certificări


Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2
MTTF [ani]	583



Amplificator fibră optică

OUF-DPKG

Date mecanice		
Greutate	[g]	151,5
Carcasa		rectangular
Dimensiuni	[mm]	28 x 16 x 56
Materiale		PPO modificat
Aliniere lentila		optică laterală
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate	Unghi de fixare: 1, E20211	
	Șurubelniță	
Observații		
Observații	Dark ON corespunde funcției de iesire NO pentru fibra optica de tip bariera	
	corespunde funcției de iesire NC pentru fibra optica de tip difuz	
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică		
Cablu: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²		
Racord		



	Culorile conecticii :
BN =	maro
BU =	albastru
BK =	negru



Amplificator fibră optică

OUF-DPKG

diagrame si grafice

curba de crestere in exces

