

Senzor de tip bariera emitor

OUS-00KG



câte o diodă de emiterie în optica superioară și inferioară



Caracteristicile produsului

Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Principiu de functionare	Barieră optică
--------------------------	----------------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...55 DC
Consum de energie [mA]	20; ((24 V))
Clasa de protecție	II
Protecție la polaritate inversa	da
Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Lungime de unda [nm]	880

Iesiri

Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcina	da

Raza de detectie

Emitator / receptor	Emita#or
Rază de acțiune [m]	< 6
Distanța ajustabilă	nu
Diametrul maxim al spotului [mm]	734
Dimensiunile spotului de lumina se refera la	la distanță maximă de atingere

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...80
Protecție	IP 67

Teste / certificari


Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
MTTF [ani]	1801	



Senzor de tip bariera emitor

OUS-00KG

Date mecanice		
Greutate	[g]	138
Carcasa		rectangular
Dimensiuni	[mm]	28 x 16 x 51
Materiale		PPO modificat
Material lentila		Sticlă
Aliniere lentila		optică laterală
Afisaj / elemente de operare		
Display	Operare	1 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate	Unghi de fixare: 1, E20211	
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică		
Cablul: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm²		
Racord		



BN =
BU =
BK =

Culorile conecticii :
maro
albastru
negru