




Senzor de tip bariera receptor

OUE-DPKG/6M

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: OU5046

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Receptor în optică superioară



Caracteristicile produsului

Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Principiu de functionare	Barieră optică
--------------------------	----------------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...55 DC
Consum de energie [mA]	20; ((24 V))
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	da
Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Lungime de unda [nm]	880

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	Dark ON
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	250
Frecventa de comutare DC [Hz]	140
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina	da

Raza de detectie


Emitator / receptor	Receptor
Rază de acțiune [m]	< 6
Distanța ajustabilă	da



Senzor de tip bariera receptor

OUE-DPKG/6M

Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protecție		IP 67
Teste / certificări		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
MTTF	[ani]	618
Date mecanice		
Greutate	[g]	0,28
Carcasa		rectangular
Dimensiuni	[mm]	28 x 16 x 51
Materiale		PPO modificat
Material lentila		Sticlă
Aliniere lentila		optică laterală
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate		Unghi de fixare: 1, E20211
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Cablu: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm ²		
Racord		



BN	maro
BU	albastru
BK	negru



Senzor de tip bariera receptor

OUE-DPKG/6M

diagrame si grafice

curba de crestere in exces

