




Senzor de tip bariera emitor

OUS-00KG/US-100



câte o diodă de emiterie în optica superioară și inferioară



Caracteristicile produsului		
Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu	
Carcasa	rectangular	
Aplicatie		
Principiu de functionare	Barieră optică	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...55 DC
Consum de energie	[mA]	20; ((24 V))
Clasa de protectie		III
Protectie la polaritate inversa		da
Tip lumină		Sursa de lumină - Infraroșu
Lungime de unda	[nm]	880
Iesiri		
Protecție la scurtcircuit		da
Tipul protectiei la scurt-circuit		pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina		da
Raza de detectie		
Emitator / receptor		Emita#or
Rază de acțiune	[m]	< 6
Distanța ajustabila		nu
Diametrul maxim al spotului	[mm]	734
Dimensiunile spotului de lumina se refera la		la distanță maximă de atingere
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protectie		IP 67
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B



Senzor de tip bariera emitor

OUS-00KG/US-100

MTTF	[ani]	1801
------	-------	------

Date mecanice

Greutate	[g]	68,5
Carcasa		rectangular
Dimensiuni	[mm]	28 x 16 x 51
Materiale		PPO modificat
Material lentila		Sticlă
Aliniere lentila		optică laterală

Afisaj / elemente de operare

Display	Operare	1 x LED, galben
---------	---------	-----------------

Accesorii

Articole livrate	Unghi de fixare: 1, E20211
------------------	----------------------------

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A



Racord

