


Senzor optic retro-reflexiv

OUP-HNKG/US-100-DNO

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: OU5032 sau OU5095

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Receptor în optică superioară
Emitător în optică inferioară

Caracteristicile produsului

Tip lumină	Lumină roșie
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Caracteristici speciale	Filtru de polarizare
Principiu de functionare	Senzor optic retro-reflexiv

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...50 DC
Consum de energie [mA]	30; ((24 V))
Protecție la polaritate inversa	da
Tip lumină	Lumină roșie
Lungime de unda [nm]	660

Iesiri

Model electric	NPN
Functii de iesire	Light ON
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	250
Frecventa de comutare DC [Hz]	160
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcina	da

Raza de detectie

Rază de acțiune [m]	< 1,5; (Oglindă reflector Ø 80 E20005)
Distanța ajustabilă	da

**Senzor optic retro-reflexiv**

OUP-HNKG/US-100-DNO

Disponibil #i cu filtru de polarizare

da

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]

-25...60

Protecție

IP 67

Teste / certificari

Ecranare electromagnetică

EN 60947-5-2

EN 55011

Clasa B

Date mecanice

Carcasa

rectangular

Dimensiuni

[mm]

28 x 16 x 51

Materiale

PPO modificat

Material lentila

Sticlă

Afisaj / elemente de operare

Display

Stare de funcționare

1 x LED, galben

Accesorii

Articole livrate

Unghi de fixare

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.

Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A

**Racord**