


Senzor reflexiv difuz

OUT-DNKG/US-100-DNO

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Receptor în optică superioară
Emițător în optică inferioară

Caracteristicile produsului

Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Principiu de functionare	Senzor reflexiv difuz
--------------------------	-----------------------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...50 DC
Consum de energie [mA]	35; ((24 V))
Protectie la polaritate inversa	da
Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Lungime de unda [nm]	880

Iesiri

Model electric	NPN
Functii de iesire	Dark ON
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	250
Frecventa de comutare DC [Hz]	160
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcina	da

Raza de detectie

Domeniu [mm]	< 200; (Hartie alba 200 x 200 mm)
Distanța ajustabilă	da
Diametrul maxim al spotului [mm]	180
Dimensiunile spotului de lumina se refera la	la distanță maximă de tastare

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...80
------------------------------	----------



Senzor reflexiv difuz

OUT-DNKG/US-100-DNO

Protectie	IP 67
-----------	-------

Teste / certificari

Ecranare electromagnetica	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B

Date mecanice

Carcasa	rectangular
Dimensiuni [mm]	28 x 16 x 51
Materiale	PPO modificat
Material lentila	Sticlă

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
---------	----------------------	-----------------

Accesorii

Articole livrate	Unghi de fixare
------------------	-----------------

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A



Racord

