


Amplificator fibră optică

OUF-HNKG/US-100-DNS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Carcasa	rectangular

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...50 DC
Consum de energie [mA]	35; ((24 V))
Clasa de protecție	III
Protecție la polaritate inversă	da
Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Lungime de undă [nm]	880

Iesiri

Model electric	NPN
Functii de iesire	Light ON
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	250
Frecventa de comutare DC [Hz]	100
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcină	da

Raza de detecție

Rază de acțiune [m]	0...0,12; (Barieră optică)
Domeniu [mm]	0...40; (Senzor reflexiv difuz)
Distanța ajustabilă	da

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...80
Protecție	IP 65

Teste / certificari

Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2
---------------------------	--------------



Amplificator fibră optică

OUF-HNKG/US-100-DNS

Date mecanice		
Greutate	[g]	0,075
Carcasa		rectangular
Dimensiuni	[mm]	28 x 16 x 56
Materiale		PPO modificat
Material lentila		Sticlă

Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben

Accesorii		
Articole livrate	Unghi de fixare: 1, E20211	
	Șurubelniță	


Observații		
Observații	Light ON corespunde funcției de ieșire NC pentru fibra optica de tip bariera	
	corespunde funcției de ieșire NO pentru fibra optica de tip difuz	
Unitate de ambalare	1 buc.	

Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A



Racord





Amplificator fibră optică

OUF-HNKG/US-100-DNS

diagrame si grafice

curba de crestere in exces

