


Amplificator fibră optică

OUF-DNKG/US-100-DNO

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Carcasa	rectangular

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...50 DC
Consum de energie [mA]	35; ((24 V))
Protecție la polaritate inversă	da
Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Lungime de undă [nm]	880

Iesiri

Model electric	NPN
Functii de iesire	Dark ON
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	250
Frecventa de comutare DC [Hz]	100
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcină	da

Raza de detecție

Rază de acțiune [m]	0...0,12; (Barieră optică)
Domeniu [mm]	0...40; (Senzor reflexiv difuz)
Distanța ajustabilă	da

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...80
Protecție	IP 65

Teste / certificări

Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B



Amplificator fibră optică

OUF-DNKG/US-100-DNO

Date mecanice		
Carcasa		rectangular
Dimensiuni	[mm]	28 x 16 x 56
Materiale		PPO modificat
Material lentila		Sticlă

Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben

Accesorii		
Articole livrate		Unghi de fixare Șurubelniță

Observații		
Observații		Dark ON corespunde funcției de iesire NO pentru fibra optica de tip bariera corespunde funcției de iesire NC pentru fibra optica de tip difuz
Unitate de ambalare		1 buc.

Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A



Racord

