


Senzor optic retro-reflexiv

OUP-HNKG/US-100-DNO

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Receptor în optică superioară
Emițător în optică inferioară

Caracteristicile produsului

Tip lumină	Lumină roșie
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Caracteristici speciale	Filtru de polarizare
Principiu de functionare	Senzor optic retro-reflexiv

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...50 DC
Consum de energie [mA]	30; ((24 V))
Protectie la polaritate inversa	da
Tip lumină	Lumină roșie
Lungime de unda [nm]	660

Iesiri

Model electric	NPN
Functii de iesire	Light ON
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	250
Frecventa de comutare DC [Hz]	160
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcina	da

Raza de detectie

Rază de acțiune [m]	< 1,5; (Oglindă reflector Ø 80 E20005)
Distanța ajustabilă	da
Disponibil #i cu filtru de polarizare	da

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...60
------------------------------	----------

**Senzor optic retro-reflexiv**

OUP-HNKG/US-100-DNO

Protectie	IP 67
-----------	-------

Teste / certificari

Ecranare electromagnetica	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B

Date mecanice

Carcasa	rectangular
Dimensiuni [mm]	28 x 16 x 51
Materiale	PPO modificat
Material lentila	Sticlă

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
---------	----------------------	-----------------

Accesorii

Articole livrate	Unghi de fixare
------------------	-----------------

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A

**Racord**