


Senzor de temperatura in infrarosu

OWF-5000-ABOA

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: TW7011 + E35061 + E35065

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Carcasa		cilindric
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	20...250 AC/DC
Protecție la schimbarea polarității		nu
Iesiri		
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	10,5
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC	[V]	10,5
Curent sarcină minim	[mA]	15
Curent de scurgere Max.	[mA]	7
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC	[mA]	200; (250 (...50 °C))
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	50



Senzor de temperatura in infrarosu

OWF-5000-ABOA

Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare	[mA]	1500; (10 ms / 0,5 Hz)
Frecventa de comutare AC	[Hz]	20
Frecventa de comutare DC	[Hz]	25
Testat pentru scurtcircuit		nu
Protectie suprasarcina		nu

Raza de detectie		
Histereza domeniu de detectie	[%]	1...15

Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-20...60
Protectie		IP 65

Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B

Date mecanice		
Carcasa		cilindric
Dimensiuni	[mm]	Ø 58 / L = 129
Materiale		Capsula: alama strat alb bronz
Material lentila		Sticlă

Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben

Accesorii	
Articole livrate	Fibră optică cu furtun elicoidal de aluminiu

Observații	
Observații	Recomandare: Aparatul trebuie verificat asupra funcționării sigure după un scurt-circuit
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică

Conector: 1 x 7/8"





Senzor de temperatura in infrarosu

OWF-5000-ABOA

Racord



Indicații : siguranta in miniatura conform IEC60127-2 pagina 1 $\leq$ 2 A actionare rapida