


Senzor de temperatura in infrarosu

OWF-9000-ABOA

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: TW7011 + E35061 + E35065

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Carcasa

cilindric

Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

20...250 AC/DC

Protecție la schimbarea polarității

nu

Iesiri

Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC

[V]

10,5

Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC

[V]

10,5

Curent sarcină minim

[mA]

15

Curent de scurgere Max.

[mA]

7

Curentul permanent pe iesirea de comutare AC

[mA]

200; (250 (...50 °C))

Curentul permanent pe iesirea de comutare DC

[mA]

50



Senzor de temperatura in infrarosu

OWF-9000-ABOA

Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare	[mA]	1500; (10 ms / 0,5 Hz)
Frecventa de comutare AC	[Hz]	20
Frecventa de comutare DC	[Hz]	25
Testat pentru scurtcircuit		nu
Protectie suprasarcina		nu

Raza de detectie

Histereza domeniu de detectie	[%]	1...15
----------------------------------	-----	--------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-20...60
Protectie		IP 65

Teste / certificari

Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B

Date mecanice

Carcasa		cilindric
Dimensiuni	[mm]	Ø 58 / L = 129
Materiale		Capsula: alama strat alb bronz
Material lentila		Sticlă

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
---------	----------------------	-----------------

Accesorii


Articole livrate	Fibră optică cu furtun elicoidal de aluminiu
------------------	--

Observații

Observații	Recomandare: Aparatul trebuie verificat asupra funcționării sigure după un scurt-circuit
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică

Conector: 1 x 7/8"






Senzor de temperatura in infrarosu

OWF-9000-ABOA

Racord



Indicații : siguranta in miniatura conform IEC60127-2 pagina 1 $\leq$ 2 A actionare rapida