




Senzor de temperatura in infrarosu

OWS-7520-ABOA



Caracteristicile produsului

Carcasa	cilindric
---------	-----------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	20...250 AC/DC
Protectie la schimbarea polarității	nu

Iesiri

Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	10,5
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC [V]	10,5
Curent sarcină minim [mA]	15
Curent de scurgere Max. [mA]	7
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC [mA]	200; (250 (...50 °C))
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	50
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA]	1500; (10 ms / 0,5 Hz)
Frecventa de comutare AC [Hz]	20
Frecventa de comutare DC [Hz]	25
Testat pentru scurtcircuit	nu
Protectie suprasarcina	nu

Raza de detectie

Histereza domeniu de detectie [%]	1...15
-----------------------------------	--------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-20...60
Protectie	IP 65



Senzor de temperatura in infrarosu

OWS-7520-ABOA

Teste / certificari

Ecranare electromagnetica	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B

Date mecanice

Carcasa	cilindric
Dimensiuni [mm]	Ø 58 / L = 150
Materiale	Capsula: alama strat alb bronz
Material lentila	Sticlă

Afişaj / elemente de operare


Display	Stare de funcţionare	1 x LED, galben
---------	----------------------	-----------------

Observații


Observații	Recomandare: Aparatul trebuie verificat asupra funcționării sigure după un scurt-circuit
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică

Conector: 1 x 7/8"



Racord



Indicații : siguranta in miniatura conform IEC60127-2 pagina 1 ≤ 2 A actionare rapida