




Senzor optic retro-reflexiv

OWP-FPKG/0,1M/US

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: OJ5063

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Emițător în optică inferioară

Caracteristicile produsului

Tip lumină	Lumină roșie
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Caracteristici speciale	Filtru de polarizare
Principiu de functionare	Senzor optic retro-reflexiv

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Consum de energie [mA]	35; ((36 V))
Protecție la polaritate inversa	da
Tip lumină	Lumină roșie
Lungime de unda [nm]	660

Iesiri

Model electric	PNP
Funcții de iesire	Contact normal deschis/închis; (parametrizabile)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	200
Frecvența de comutare DC [Hz]	250
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri



Senzor optic retro-reflexiv

OWP-FPKG/0,1M/US

Protectie suprasarcina	da
------------------------	----

Raza de detectie

Rază de acțiune [m]	0,1...1,5; (Oglindă reflector Ø 80 E20005)
Diametrul maxim al spotului [mm]	120
Dimensiunile spotului de lumina se refera la	la distanță maximă de atingere
Disponibil #i cu filtru de polarizare	da

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...60
Protectie	IP 67

Teste / certificari

Ecranare electromagnetica	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B

Date mecanice

Carcasa	rectangular
Dimensiuni [mm]	36 x 60 x 10
Materiale	ABS fibra de sticla armata
Material lentila	PMMA

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
	functie	1 x LED, roșu

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Cablul: 0,1 m, PVC



Conector: 1 x M12; codificare: A



Senzor optic retro-reflexiv

OWP-FPKG/0,1M/US

Racord



diagrame si grafice

curba de crestere in exces

