


Senzor de tip bariera emitor

OWS-00KG

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: OJ5008

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Emitător în optică inferioară

Caracteristicile produsului

Tip lumină	Lumină roșie
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Principiu de functionare	Barieră optică
--------------------------	----------------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Consum de energie [mA]	15; ((36 V))
Protectie la polaritate inversa	da
Tip lumină	Lumină roșie
Lungime de unda [nm]	660

Iesiri

Protectie suprasarcina	da
------------------------	----

Raza de detectie

Emitator / receptor	Emita#or
Rază de acțiune [m]	< 4
Diametrul maxim al spotului [mm]	320
Dimensiunile spotului de lumina se refera la	la distanță maximă de atingere

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...60
Protectie	IP 67

Teste / certificari

Ecranare electromagnetica	EN 60947-5-2	Clasa B
	EN 55011	


OW1007



Senzor de tip bariera emiator

OWS-OOKG

Date mecanice		
Carcasa	rectangular	
Dimensiuni	[mm]	36 x 60 x 10
Materiale	ABS fibra de sticla armata	
Material lentila	PMMA	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Operare	1 x LED, verde
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică		
Cablul: 6 m, PVC; 2 x 0,14 mm²		
Racord		



BN = Culorile conecticii :
BU = maro
 albastru