


Senzor de temperatura in infrarosu

OWF-5000-ANKG

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: OW5001

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Carcasa

cilindric

Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	10...55 DC
Consum de energie	[mA]	< 20
Clasa de protecție		II
Protecție la polaritate inversă		da

Iesiri

Model electric		NPN
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	400
Frecvența de comutare DC	[Hz]	300
Protecție la scurtcircuit		da
Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcină		da



Senzor de temperatura în infraroșu

OWF-5000-ANKG

Raza de detectie		
Histereza domeniu de detectie	[%]	1...15
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-20...60
Protectie		IP 65
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	EN 60947-5-2	
Date mecanice		
Carcasa		cilindric
Dimensiuni	[mm]	Ø 58 / L = 129
Materiale		Capsula: alama strat alb bronz
Material lentila		Sticlă
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate		Fibră optică cu furtun elicoidal de aluminiu
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Conector: 1 x 7/8"		