


## Senzor de temperatura in infrarosu

OWF-9000-BPKG

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: TW7011 + E35061 + E35065

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



## Caracteristicile produsului

|         |           |
|---------|-----------|
| Carcasa | cilindric |
|---------|-----------|

## Date electrice

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Tensiune de lucru [V]           | 10...55 DC |
| Consum de energie [mA]          | < 20       |
| Clasa de protecție              | II         |
| Protecție la polaritate inversă | da         |

## Iesiri

|                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| Model electric                                        | PNP                  |
| Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5                  |
| Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]     | 400                  |
| Frecvența de comutare DC [Hz]                         | 1000                 |
| Protecție la scurtcircuit                             | da                   |
| Tipul protecției la scurt-circuit                     | pe bază de impulsuri |




## Senzor de temperatura in infrarosu

OWF-9000-BPKG

|                                   |                                              |                 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| Protectie suprasarcina            | da                                           |                 |
| Raza de detectie                  |                                              |                 |
| Histereza domeniu de detectie [%] | 1...15                                       |                 |
| Condițiile mediului               |                                              |                 |
| Temperatură de ambianță [°C]      | -20...60                                     |                 |
| Protectie                         | IP 65                                        |                 |
| Teste / certificari               |                                              |                 |
| Ecranare electromagnetică         | EN 60947-5-2                                 |                 |
|                                   | EN 55011                                     | Clasa B         |
| Date mecanice                     |                                              |                 |
| Carcasa                           | cilindric                                    |                 |
| Dimensiuni [mm]                   | Ø 58 / L = 129                               |                 |
| Materiale                         | Capsula: alama strat alb bronz               |                 |
| Material lentila                  | Sticlă                                       |                 |
| Afisaj / elemente de operare      |                                              |                 |
| Display                           | Stare de funcționare                         | 1 x LED, galben |
| Accesorii                         |                                              |                 |
| Articole livrate                  | Fibră optică cu furtun elicoidal de aluminiu |                 |
| Observații                        |                                              |                 |
| Unitate de ambalare               | 1 buc.                                       |                 |
| Conectare electrică               |                                              |                 |

Conector: 1 x 7/8"



Racord

