


Senzor de temperatura in infrarosu

OWI-BPKG/10m

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Carcasa

Formă constructivă filet

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Consum de energie [mA]	20; ((24 V))
Clasa de protecție	II
Protecție la polaritate inversă	da

Iesiri

Model electric	PNP
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	150
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcină	da

Raza de detecție

Distanța ajustabilă	da
Domeniu lungime de undă [μm]	6...14

Timpi de raspuns

Timp răspuns [s]	< 500
------------------	-------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-20...60
Protecție	IP 65

Teste / certificari


Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B



Senzor de temperatura in infrarosu

OWI-BPKG/10m

Date mecanice		
Carcasa	Formă constructivă filet	
Dimensiuni	[mm]	M30 x 1,5 / L = 113
Desemnarea firului	M30 x 1,5	
Materiale	Capsula: alama strat alb bronz	
Material lentila	Material plastic	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	2 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
Accesorii		
Articole livrate	piulite de blocare: 2	
	Șurubelniță	
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică		
Cablul: 10 m, PVC; 4 x 0,34 mm²		
Racord		



BK = Culorile conecticii :
 BN = negru
 BU = maro
 WH = albastru
 alb