


OY413S



Grilaje luminoase de siguranta

OYA0910-04-2-09-P-1-A



- T Emita#or
R Receptor
1 LED 3 culori rosu / verde / portocaliu
2 LED 2-culori galben/albastru
3 LED 2-culori rosu/verde



Caracteristicile produsului

Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Model electric	PNP
Protecție	IP 65; IP 67; IP 69K; (cu tub de protecție: IP 69K)

Aplicatie

Funcție de protecție	Prevenire acces protecție corp
----------------------	--------------------------------



Grilaje luminoase de siguranta

OYA0910-04-2-09-P-1-A

Date electrice		
Tolerante tensiune operare	[%]	20
Tensiune de lucru	[V]	24 DC
Clasa de protectie		III
Protectie la polaritate inversa		da
Timp de intarziere la pornire	[s]	< 2
Tip lumină		Sursa de lumină - Infraroșu
Lungime de unda	[nm]	950
Receptor		
Consum de energie	[mA]	83
Consumul de curent pe incalzire	[mA]	417
Emita#or		
Consum de energie	[mA]	42
Consumul de curent pe incalzire	[mA]	417
Iesiri		
Model electric		PNP
Numar de iesiri OSSD		2
Sarcina de curent maxima pe iesirea OSSD	[mA]	400; (24 V)
Protecție la scurtcircuit		da
Raza de detectie		
Inaltimea ariei protejate	[mm]	910
Numar de fascicule		4
Latimea zonei protejate (intensitate luminoasa redusa0	[m]	0...3
Latimea zonei protejate (intensitate luminoasa ridicata)	[m]	2...10
Timpi de raspuns		
Timp răspuns	[ms]	3,5
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-20...55
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului	[%]	95
Protectie		IP 65; IP 67; IP 69K; (cu tub de protectie: IP 69K)
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	IEC 61496-1	
Rezistență la șoc	IEC 61496-1	
Rezistență la vibrații	IEC 61496-1	
Clasificare de siguranta		
ESPE tip (IEC 61496-1)		2
Respecta cerintele		ISO 13849-1: 2015 Categoria 2, PL c
		IEC 62061 SIL 1



Grilaje luminoase de siguranta

OYA0910-04-2-09-P-1-A

Durată de utilizare TM (Mission Time)	[h]	175200
PFH	[1/h]	2,0E-08

Date mecanice

Greutate	[g]	6275
Dimensiuni	[mm]	1177 x 76 x 74
Materiale		tub protector: PMMA transparent; Capac acoperire: POM; prindere: inox (1.4404 / 316L); Etanșare: silicon
Lungime L	[mm]	1177

Afisaj / elemente de operare

Display	Emita#or	1 x LED
	Receptor	2 x LED


Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică - Emita#or

Cablul: 15 m, PVC; 8 x 0,34 mm²

Racord



1:	Încălzire
PK:	neocupat
	Culorile conecticii :
BN =	maro
BU =	albastru
GN =	verde
GY =	gri
PK =	roz
RD =	roșu
WH =	alb
YE =	galben


Grilaje luminoase de siguranta

OYA0910-04-2-09-P-1-A

Conectare electrică - Receptor

Cablu: 15 m, PVC; Lungimea maxima a cablului: 100 m; 10 x 0,34 mm²

Racord



1:	Încălzire
	Culorile conecticii :
BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
GN =	verde
GY =	gri
PK =	roz
RD =	roșu
VT =	violet
WH =	alb
YE =	galben