




Senzor de presiune cu display

PE-001-RBR14-KFPKG/US/ /E

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



- 1 Afişaj LED 7 segmente
2 Buton de programare



Caracteristicile produsului

Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri digitale: 1; Numar de iesiri analogice: 1
Domeniu de masura [bar]	0...1
Conectarea la proces	conectare pe filet G 1/4 Filet interior

Aplicatie

Caracteristici speciale	contacte aurite
Aplicatie	pentru utilizarea industrială
Mediu	Medii lichide și gazoase
Nu poate fi folosit pentru	uleiuri
Temperatura mediului [°C]	-25...80
Varf de presiune Min. [bar]	30
Rezistență la presiune [bar]	10
Tipul de presiune	presiune relativa

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	20...30 DC
Consum de energie [mA]	< 60
Rezistenta de izolare Min. [MΩ]	100; (500 V DC)
Clasa de protectie	III
Protectie la polaritate inversa	da
Timp de intarziere la pornire [s]	0,2

PE-001-RBR14-KFPKG/US/ /E

Protectie suprasarcina	da
------------------------	----

În pași de	[bar]	0,01
------------	-------	------

Deviatia temperaturii per 10 K	$< \pm 0,3$
--------------------------------	-------------

Timp de întârziere ajustabil dS, dr	[s]	0, 0,2,...10, 11,...50
---	--------------	---------------------------------



Senzor de presiune cu display

PE-001-RBR14-KFPKG/US/ /E

Timpul maxim de raspuns al
iesirii analogice [ms]

3

Software / Programare

Ajustare a punctului de
comutare

Buton de programare

Optiuni de parametrizare

histerezis / fereastra; normal deschis / normal inchis; intarziere la pornire/oprire; Amortizare

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]

-25...80

Temperatura depozitare [°C]

-40...100

Protectie

IP 65

Teste / certificari

Ecranare electromagnetica

EN 61000-4-2 ESD

4 kV CD / 8 kV AD

EN 61000-4-3 HF radiat

10 V/m

EN 61000-4-4 Burst

2 kV

EN 61000-4-6 HF conductanta

10 V

Rezistență la șoc

DIN IEC 68-2-27

50 g (11 ms)

Rezistență la vibrații

DIN IEC 68-2-6

20 g (10...2000 Hz)

Date mecanice

Materiale

EPDM/X; FKM; PA; PBT; PC; PTFE; inox (1.4301 / 304)

Materiale în contact cu
mediul

EPDM/X; ceramică; inox(1.4305 / 303)

Cicluri de presiune Min.

100 milioane

Conectarea la proces

conectare pe filet G 1/4 Filet interior

Afisaj / elemente de operare

Display

Stare de funcționare

LED, roșu

Afisaj de funcții

Afisaj LED 7 segmente

Valoari masurate

Afisaj LED 7 segmente

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.

Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit





Senzor de presiune cu display

PE-001-RBR14-KFPKG/US/ /E

Racord

