




Senzor de presiune cu display

PN-002HRBN14-KFPKG/US/ IV

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: PN2209
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



- 1 Afișaj LED 7 segmente
- 2 Buton de programare



Caracteristicile produsului		
Numar de intrari si iesiri		Numar de iesiri digitale: 1; Numar de iesiri analogice: 1
Domeniu de masura	[inHg]	
Conectarea la proces		
		conectare pe filet 1/4" NPT filet exterior
Aplicatie		
Aplicatie		pentru utilizarea industrială
Mediu		Medii lichide și gazoase
Temperatura mediului	[°C]	-25...80
Varf de presiune Min.	[inHg]	1500
Rezistență la presiune	[inHg]	600
Tipul de presiune		presiune relativa
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	20...30 DC
Consum de energie	[mA]	< 60
Clasa de protectie		III
Protectie la polaritate inversa		da
Timp de intarziere la pornire	[s]	0,2
Watchdog integrat		da



Senzor de presiune cu display

PN-002HRBN14-KFPKG/US/ IV

Intrari / iesiri												
Numar de intrari si iesiri			Numar de iesiri digitale: 1; Numar de iesiri analogice: 1									
Iesiri												
Numarul total de iesiri			2									
Semnal de ieşire			semnal de comutare; semnal analogic; (configurabil)									
Model electric			PNP									
Numar de iesiri digitale			1									
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]			2									
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]			250									
Numar de iesiri analogice			1									
Iesire analogica in curent [mA]			4...20									
Sarcina max. [Ω]			500									
Protecție la scurtcircuit			da									
Tipul protecției la scurt-circuit			pe bază de impulsuri									
Protectie suprasarcina			da									
Domeniu de masura/programare												
Domeniu de masura [inHg]			-30...20									
Punct de comutare SP [inHg]			-29...20									
Punct de reset rP [inHg]			-29,5...19,5									
În pași de [inHg]			0,5									
Precizia / Devieri												
Precizia punctului de comutare [% din valoarea finală]			< ± 1,5									
Repetabilitate [% din valoarea finală]			< ± 0,25; (cu variatii de temperatura < 10 K)									
Deviere de la curba caracteristică [% din valoarea finală]			< ± 1,0									
Deviatia temperaturii per 10 K			< ± 0,3									
Timpi de raspuns												
Frecventa de comutare pentru un anumit timp de raspuns stabilit pentru o iesire			timp răspuns [ms]	3	6	10	17	30	60	125	250	500
			Frecvența de comutare [Hz]	170	80	50	30	16	8	4	2	1
Timp răspuns [ms]			la caracteristicile rectangulare ale presiunii; punct comutare (SPx) = 70 %; punct de restart (rPx) = 30 %									
Timp de întârziere ajustabil dS, dr [s]			0, 0,2,...10, 11,...50									
Timpul maxim de raspuns al iesirii analogice [ms]			3									



Senzor de presiune cu display

PN-002HRBN14-KFPKG/US/ IV

Software / Programare		
Ajustare a punctului de comutare	Buton de programare	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Temperatura depozitare	[°C]	-40...100
Protectie	IP 65	
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF radiat	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF conductanta	10 V
Rezistență la șoc	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Rezistență la vibrații	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
Date mecanice		
Materiale	EPDM/X; FKM; NBR; PBT; PC; PTFE; inox (1.4301 / 304)	
Materiale în contact cu mediul	FKM; ceramică; inox(1.4305 / 303)	
Cicluri de presiune Min.	100 milioane	
Conectarea la proces	conectare pe filet 1/4" NPT filet exterior	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	LED, roșu
	Afișaj de funcții	Afișaj LED 7 segmente
	Valoari masurate	Afișaj LED 7 segmente
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică		
Conector: 1 x M12; codificare: A		
		

PN3229



Senzor de presiune cu display

PN-002HRBN14-KFPKG/US/ IV

Racord

