




Senzor de presiune cu display

PN-100PSBU76-KFPKG/US/ IV

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: PN3002
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului		
Numar de intrari si iesiri		Numar de iesiri digitale: 1; Numar de iesiri analogice: 1
Domeniu de masura	[psi]	0...1000
Conectarea la proces		conectare pe filet 7/16" - 20 UNF Filet interior
Aplicatie		
Aplicatie		pentru utilizarea industrială
Mediu		Medii lichide și gazoase
Conditional adecvat pentru		pentru mediu gazos aplicatia este limitata la max. 25 bar.
Temperatura mediului	[°C]	-25...80
Varf de presiune Min.	[psi]	9000
Rezistență la presiune	[psi]	4500
Tipul de presiune		presiune relativa
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	20...30 DC
Consum de energie	[mA]	< 60
Protectie la polaritate inversa		da
Timp de intarziere la pornire	[s]	0,2
Watchdog integrat		da



Senzor de presiune cu display

PN-100PSBU76-KFPKG/US/ IV

Intrari / iesiri													
Numar de intrari si iesiri			Numar de iesiri digitale: 1; Numar de iesiri analogice: 1										
Iesiri													
Numarul total de iesiri			2										
Semnal de ieşire			semnal de comutare; semnal analogic; (configurabil)										
Model electric			PNP										
Numar de iesiri digitale			1										
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]			2										
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]			250										
Numar de iesiri analogice			1										
Iesire analogica in curent [mA]			4...20										
Sarcina max. [Ω]			500										
Protecție la scurtcircuit			da										
Tipul protecției la scurt-circuit			pe bază de impulsuri										
Protectie suprasarcina			da										
Domeniu de masura/programare													
Domeniu de masura [psi]			0...1000										
Punct de comutare SP [psi]			10...999										
Punct de reset rP [psi]			5...995										
În pași de [psi]			5										
Precizia / Devieri													
Precizia punctului de comutare [% din valoarea finală]			< ± 1,5										
Repetabilitate [% din valoarea finală]			< ± 0,25; (cu variatii de temperatura < 10 K)										
Deviere de la curba caracteristică [% din valoarea finală]			< ± 1,0										
Deviatia temperaturii per 10 K			< ± 0,3										
Timpi de raspuns													
Frecventa de comutare pentru un anumit timp de raspuns stabilit pentru o iesire			timp răspuns (dAP)	[ms]	3	6	10	17	30	60	125	250	500
			Frecvența de comutare [Hz]	170	80	50	30	16	8	4	2	1	
Timp răspuns [ms]			la caracteristicile rectangulare ale presiunii; punct comutare (SPx) = 70 %; punct de restart (rPx) = 30 %										
Timp de întârziere ajustabil dS, dr [s]			0, 0,2,...10, 11,...50										
Timpul maxim de raspuns al iesirii analogice [ms]			3										



Senzor de presiune cu display

PN-100PSBU76-KFPKG/US/ IV

Software / Programare		
Ajustare a punctului de comutare	Buton de programare	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Temperatura depozitare	[°C]	-40...100
Protectie	IP 67	
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF radiat	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF conductanta	10 V
Rezistență la șoc	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Rezistență la vibrații	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
Date mecanice		
Materiale	EPDM/X; FKM; NBR; PBT; PC; inox (1.4301 / 304)	
Materiale în contact cu mediul	FKM; ceramică; inox(1.4305 / 303)	
Cicluri de presiune Min.	100 milioane	
Conectarea la proces	conectare pe filet 7/16" - 20 UNF Filet interior	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	LED, roșu
	Afișaj de funcții	Afișaj LED 7 segmente
	Valoari masurate	Afișaj LED 7 segmente
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică		
Conector: 1 x M12; codificare: A		
		

PN3322



Senzor de presiune cu display

PN-100PSBU76-KFPKG/US/ IV

Racord

