




Senzor de presiune ecranat cu display

PI-004-REZ01-MFRKG/US/ IP



- 1 Display alfanumeric 4-digiti
- 2 LED-uri de stare
- 3 Buton de programare



Caracteristicile produsului			
Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri digitale: 2; Numar de iesiri analogice: 1		
Domeniu de masura	-1...4 bar	-14,5...58 psi	-100...400 kPa
Conectarea la proces	Clamp DN40 (1,5") DIN 32676 (ISO 2852)		
Aplicatie			
Caracteristici speciale	contacte aurite		
Aplicatie	posibilitate de montare încastrată pentru industria alimentară #i a băuturilor		
Mediu	medii păstoase și cu conținut de solide; Medii lichide și gazoase		
Temperatura mediului	[°C] -20...200		
Varf de presiune Min.	50 bar	725 psi	5000 kPa
Rezistență la presiune	30 bar	435 psi	3000 kPa
Tipul de presiune	presiune relativa; vacuum		
Date electrice			
Rezistenta de izolare Min.	[MΩ]	100; (500 V DC)	



Senzor de presiune ecranat cu display

PI-004-REZ01-MFRKG/US/ /P

Clasa de protecție	III		
Protecție la polaritate inversă	da		
Watchdog integrat	da		
2-pini			
Tensiune de lucru	[V]	20...32 DC	
Consum de energie	[mA]	3,6...21	
Timp de întârziere la pornire	[s]	1	
3-pini			
Tensiune de lucru	[V]	18...32 DC	
Consum de energie	[mA]	< 45	
Timp de întârziere la pornire	[s]	0,5	
Intrări / ieșiri			
Numar de intrări și ieșiri	Numar de ieșiri digitale: 2; Numar de ieșiri analogice: 1		
Ieșiri			
Numarul total de ieșiri	2		
Semnal de ieșire	semnal de comutare; semnal analogic; IO-Link; (configurabil)		
Model electric	PNP/NPN		
Numar de ieșiri digitale	2		
Functii de ieșire	normal deschis / normal închis; (parametrizabile)		
Numar de ieșiri analogice	1		
Ieșire analogică în curent	[mA]	4...20, inversabil; (scalabil)	
Protecție la scurtcircuit	da		
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri		
Protecție suprasarcină	da		
2-pini			
Sarcină max.	[Ω]	300	
3-pini			
Căderea de tensiune Max. a ieșirii de comutare DC	[V]	2	
Curentul permanent pe ieșirea de comutare DC	[mA]	250	
Frecvența de comutare DC	[Hz]	125	
Sarcină max.	[Ω]	(U _b - 10 V) / 20 mA	
Domeniu de măsură/programare			
Domeniu de măsură	-1...4 bar	-14,5...58 psi	-100...400 kPa
Punct de comutare SP	-0,99...4 bar	-14,35...58 psi	-99...400 kPa
Punct de reset rP	-1...3,99 bar	-14,5...57,85 psi	-100...399 kPa
Punct pornire analogic	-1...3 bar	-14,5...43,5 psi	-100...300 kPa
Punct capăt analogic	0...4 bar	0...58 psi	0...400 kPa
În pași de	0,005 bar	0,05 psi	0,5 kPa
Setări de fabrică		SP1 = 1,000 bar	rP1 = 0,920 bar
		SP2 = 3,000 bar	rP2 = 2,920 bar
		ASP = 0,000 bar	AEP = 4,000 bar



Senzor de presiune ecranat cu display

PI-004-REZ01-MFRKG/US/ /P

Precizia / Devieri		
Precizia punctului de comutare		$< \pm 0,2$; (Turn down 1:1)
	[% din interval]	
Repetabilitate		$< \pm 0,1$; (cu variații de temperatură $< 10\text{ K}$; Turn down 1:1)
	[% din interval]	
Deviere de la curba caracteristică		$< \pm 0,2$; (Turn down 1:1, linearitatea, înclinatia histerezis și repetabilitatea, setarea valorilor limita conform DIN EN IEC 62828-1)
	[% din interval]	
Deviația liniaritate		$< \pm 0,15$; (Turn down 1:1)
	[% din interval]	
Deviația histerezis		$< \pm 0,15$; (Turn down 1:1)
	[% din interval]	
Stabilitate pe termen lung		$< \pm 0,1$; (Turn down 1:1; pe an)
	[% din interval]	
Punctul zero coeficient de temperatură		$< \pm 0,2$; (0...200 °C)
	[% din interval / 10 K]	
Interval coeficient de temperatură		$< \pm 0,15$; (0...200 °C)
	[% din interval / 10 K]	
Timpi de răspuns		
Amortizarea valorii de proces dAP	[s]	0...30
Amortizare pentru ieșirea analogică dAA	[s]	0,01...99,99
2-pini		
Timp răspuns salt ieșirea analogică	[ms]	45
3-pini		
Timpul minim de răspuns al ieșirii de comutare	[ms]	3
Timp răspuns salt ieșirea analogică	[ms]	7
Interfete		
Interfața de comunicație		IO-Link
Tip transfer		COM2 (38,4 kBaud)
Revizie IO-Link		1.0
Standard SDCI		IO-Link Communication Specification, Version 1.0, January 2009, Ordner No: 10.002
Profil		fara profil
Mod SIO		da
Tip port master necesar		A
Date de proces analogice		1
Date de proces binare		2
Timp minim al ciclului de proces	[ms]	2,3
ID-uri de dispozitive suportate	Tip de operare	ID-ul dispozitivului
	default	104



Senzor de presiune ecranat cu display

PI-004-REZ01-MFRKG/US/ /P

Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Nota cu privire la temperatura ambientală		Temperatura mediului: ≤ 160 °C
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...60
Nota cu privire la temperatura ambientală		Temperatura mediului: ≤ 200 °C
Temperatura depozitare	[°C]	-25...100
Protecție		IP 67; IP 68; IP 69K
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Rezistență la șoc	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Rezistență la vibrații	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[ani]	149
Nota privind aprobarea		inclusiv certificatul gratuit de calibrare in 6 puncte
Date mecanice		
Greutate	[g]	1072
Materiale		inox (1.4404 / 316L); oțel inoxidabil (1.4435 / 316L); PBT; PEI; PFA
Materiale în contact cu mediul		oțel inoxidabil (1.4435 / 316L)
Cicluri de presiune Min.		10 milioane
Conectarea la proces		Clamp DN40 (1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Caracteristicile suprafeței Ra/Rz a partilor umede		< 0,38 / -
Umplere cu lichid pentru transferul de presiune		NEOBEE (calitate alimentara, conform FDA)
Diametrul diafragmei	[mm]	34
Afisaj / elemente de operare		
Display	Unitate afișaj	LED, verde
	Stare de funcționare	LED, galben
	Afișaj de funcții	Display alfanumeric, 4-digiti
	Valoari masurate	Display alfanumeric, 4-digiti
Unitate afișaj		bar; psi; kPa; % din interval
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.




Senzor de presiune ecranat cu display

PI-004-REZ01-MFRKG/US/ /P

Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit



OUT	conectare pentru operare pe 2 fire : ieșire analogică
OUT1	conectare pentru operare pe 3 fire : ieșire de comutare
OUT2	IO-Link ieșire de comutare ieșire analogică
	Culori conform DIN EN 60947-5-2
	Culorile conecticii :
BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
WH =	alb