


PM1715



Senzor de presiune ecranat

PM-006-REA01-E-ZVG/US



- 1 canelură cu inel de etanșare (DIN EN ISO 1179-2)
- 2 filet exterior G1 (Aseptoflex Vario)
- 3 canelura pentru inel de etansare



Caracteristicile produsului

Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri digitale: 1; Numar de iesiri analogice: 1		
Domeniu de masura	-1...6 bar	-14,5...87 psi	-100...600 kPa
Conectarea la proces	conectare pe filet G 1 filet exterior Aseptoflex Vario		

Aplicatie

Caracteristici speciale	contacte aurite		
Element de măsură	celula de masurare a presiunii ceramic-capacitiva		
Monitorizarea temperaturii	nu		
Aplicatie	posibilitate de montare încastrată pentru industria alimentară și a băuturilor		
Mediu	medii păstoase și cu conținut de solide; Medii lichide și gazoase		
Temperatura mediului [°C]	-25...150		
Varf de presiune Min.	100 bar	1450 psi	10000 kPa
Rezistență la presiune	30 bar	435 psi	3000 kPa
Rezistență la vacuum [mbar]	-1000		
Tipul de presiune	presiune relativa; vacuum		
Fără spațiu mort	da		
MAWP (pentru aplicatii conform cu CRN) [bar]	30		

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	18...30 DC
-----------------------	------------



Senzor de presiune ecranat

PM-006-REA01-E-ZVG/US

Rezistența de izolare Min.	[MΩ]	100; (500 V DC)	
Clasa de protecție		III	
Protecție la polaritate inversă		da	
Watchdog integrat		da	
2-pini			
Consum de energie	[mA]	3,5...21,5	
Timp de întârziere la pornire	[s]	1	
3-pini			
Consum de energie	[mA]	< 45	
Timp de întârziere la pornire	[s]	0,5	
Intrări / iesiri			
Număr de intrări și iesiri		Număr de iesiri digitale: 1; Număr de iesiri analogice: 1	
Iesiri			
Numărul total de iesiri		2	
Semnal de ieșire		semnal analogic; IO-Link; (configurabil)	
Număr de iesiri digitale		1; (IO-Link)	
Număr de iesiri analogice		1	
Iesire analogică în curent	[mA]	4...20; (scalabil)	
Sarcină max.	[Ω]	700; (U _b = 24 V; (U _b - 9 V) / 21.5 mA)	
Testat pentru scurtcircuit		da	
Protecție suprasarcină		da	
Domeniu de măsură/programare			
Domeniu de măsură	-1...6 bar	-14,5...87 psi	-100...600 kPa
Punct pornire analogic	-1...4,8 bar	-14,5...69,6 psi	-100...480 kPa
Punct capăt analogic	0,2...6 bar	2,9...87 psi	20...600 kPa
În pași de	0,02 bar	0,05 psi	0,2 kPa
Setări de fabrică		ASP = 0,0 bar	AEP = 6,0 bar
Precizia / Devieri			
Repetabilitate	[% din interval]	< ± 0,1; (cu variații de temperatură < 10 K; Turn down 1:1)	
Deviere de la curba caracteristică	[% din interval]	< ± 0,2; (liniaritate, inclusiv histerezis și repetabilitate, setarea valorii limită conform DIN EN IEC 62828-1)	
Deviația liniaritate	[% din interval]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)	
Deviația histerezis	[% din interval]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)	
Stabilitate pe termen lung	[% din interval]	< ± 0,1; (Turn down 1:1; pe an)	
Deviația totală în gama de temperaturi	domeniul de temperatură		Deviația totală
	-25...15 °C		Deviere de la curba caracteristică ± 0,05 % din interval / 10 K
	15...80 °C		Deviere de la curba caracteristică
	80...150 °C		Deviere de la curba caracteristică ± 0,1 % din interval / 10 K
Indicații	pentru mai multe detalii, a se vedea secțiunea Diagrame și grafice		



Senzor de presiune ecranat

PM-006-REA01-E-ZVG/US

Timpi de raspuns		
Amortizare pentru iesirea analogica dAA	[s]	0...4
2-pini		
Timp răspuns salt leșirea analogică	[ms]	30
3-pini		
Timp răspuns salt leșirea analogică	[ms]	7
Interfete		
Interfata de comunicatie	IO-Link	
Tip transfer	COM2 (38,4 kBaud)	
Revizie IO-Link	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9	
Profil	Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)	
Mod SIO	nu	
Tip port master necesar	A	
Date de proces analogice	3	
Timp minim al ciclului de proces	[ms]	3,2
Rezolutie presiune IO-Link	[bar]	0,002
Func#ii IO-Link (aciclic)	marcaj specific aplica#iei; temperatură internă	
ID-uri de dispozitive suportate	Tip de operare	ID-ul dispozitivului
	default	663
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Temperatura depozitare	[°C]	-40...100
Protectie	IP 67; IP 68; IP 69K	
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Rezistență la șoc	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Rezistență la vibrații	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[ani]	323
Nota privind aprobarea	certificat de fabrică disponibil spre descărcare pe www.factory-certificate.ifm	
Aprobare UL	Numar certificare UL	J021
Date mecanice		
Greutate	[g]	308
Materiale	inox (1.4404 / 316L); PBT	
Materiale în contact cu mediul	Ceramică (99,9 % Al2O3); oțel inoxidabil (1.4435 / 316L); caracteristicile suprafeței: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE	
Cicluri de presiune Min.	100 milioane	
Moment de strângere	[Nm]	35
Conectarea la proces	conectare pe filet G 1 filet exterior Aseptoflex Vario	
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	

Senzor de presiune ecranat


PM-006-REA01-E-ZVG/US

Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit




Racord



- 1 conectare pentru operare pe 2 fire (analog)
 2 conectare pentru operare pe 3 fire (analog / IO-Link)
 OUT1 : IO-Link
 OUT2 : ieșire analogică

diagrame si grafice

Influen#a temperaturii ambiante
asupra preciziei

X temperatura
 Y Devia#ie totală