


PN2560



Senzor de presiune cu display

PN-600-SEG14-MFRKG/US/ /V



- 1 Display alfanumeric 4-digiti rosu/verde
- 2 LED-uri Unitate afişaj / Stare de funcţionare
- 3 Buton de programare
- 4 partea superioara a carcasei poate fi rotita 345°
- 5 Etanşare



Caracteristicile produsului

Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri digitale: 2; Numar de iesiri analogice: 1		
Domeniu de masura	0...600 bar	0...8700 psi	0...60 MPa
Conectarea la proces	conectare pe filet G 1/4 filet exterior (DIN EN ISO 1179-2); Filet interior:M5		

Aplicatie

Caracteristici speciale	contacte aurite		
Element de măsură	celula de film subtire metalica		
Aplicatie	pentru utilizarea industrială		
Mediu	Medii lichide și gazoase		
Temperatura mediului [°C]	-25...80		
Varf de presiune Min.	2500 bar	36250 psi	250 MPa
Rezistență la presiune	800 bar	11580 psi	80 MPa
Rezistență la vacuum [mbar]	-1000		
Tipul de presiune	presiune relativa		

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	18...30 DC; (conform SELV/PELV)		
Consum de energie [mA]	< 35		
Rezistenta de izolare Min. [MΩ]	100; (500 V DC)		
Clasa de protectie	III		
Protectie la polaritate inversa	da		



Senzor de presiune cu display

PN-600-SEG14-MFRKG/US/ /V

Timp de intarziere la pornire [s]	0,3
Watchdog integrat	da

Intrari / iesiri

Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri digitale: 2; Numar de iesiri analogice: 1
----------------------------	---

Iesiri

Numarul total de iesiri	2
Semnal de ieșire	semnal de comutare; semnal analogic; IO-Link; (configurabil)
Model electric	PNP/NPN
Numar de iesiri digitale	2
Functii de iesire	normal deschis / normal inchis; (parametrizabile)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	250
Frecventa de comutare DC [Hz]	< 500
Numar de iesiri analogice	1
Iesire analogica in curent [mA]	4...20; (scalabil 1:5)
Sarcina max. [Ω]	500
Iesire analogica in tensiune [V]	0...10; (scalabil 1:5)
Min.Rezistena la sarcina [Ω]	2000
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcina	da

Domeniu de masura/programare

Domeniu de masura	0...600 bar	0...8700 psi	0...60 MPa
Punct pornire analogic	0...480 bar	0...6960 psi	0...48 MPa
Punct capăt analogic	120...600 bar	1740...8700 psi	12...60 MPa

Factory setting / CMPT = 2

Punct de comutare SP	4...600 bar	60...8700 psi	0,4...60 MPa
Punct de reset rP	1...597 bar	20...8660 psi	0,1...59,7 MPa
Distan#ă min. între SP #i rP	3 bar	40 psi	0,3 MPa
În pași de	1 bar	20 psi	0,1 MPa

Status_B High Resolution / CMPT = 3

Punct de comutare SP	4...600 bar	55...8702 psi	0...60 MPa
Punct de reset rP	1...597 bar	19...8666 psi	0...60 MPa
Distan#ă min. între SP #i rP	3 bar	37 psi	1 MPa
În pași de	1 bar	1 psi	1 MPa

Precizia / Devieri

Precizia punctului de comutare [% din interval]	< ± 0,4; (Turn down 1:1)
Repetabilitate [% din interval]	< ± 0,1; (cu variatii de temperatura < 10 K; Turn down 1:1)
Deviere de la curba caracteristică [% din interval]	< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = cea mai buna linie dreapta; LS = reglarea valorii limită)
Deviatia histerezis	< ± 0,1; (Turn down 1:1)



Senzor de presiune cu display

PN-600-SEG14-MFRKG/US/ /V

	[% din interval]	
Stabilitate pe termen lung		< ± 0,05; (Turn down 1:1; la 6 luni)
	[% din interval]	
Punctul zero coeficient de temperatura		0,2; (-25...80 °C)
	[% din interval / 10 K]	
Interval coeficient de temperatura		0,2; (-25...80 °C)
	[% din interval / 10 K]	
Indicații		acuratetea punctului de comutare, eroare de liniaritate sub DNV GL: < ± 1%: < ± 1%
Timpi de raspuns		
Timp răspuns	[ms]	< 1,5
Timp de întârziere ajustabil dS, dr	[s]	0...50
Amortizarea valorii de proces dAP	[s]	0...4
Amortizare pentru iesirea analogica dAA	[s]	0...4
Timpul maxim de raspuns al iesirii analogice	[ms]	3
Software / Programare		
Optiuni de parametrizare		histerezis / fereastra; normal deschis / normal inchis; intarziere la oprire/pornire; Amortizare; Unitate afișaj; curent/tensiune de iesire
Interfete		
Interfata de comunicatie		IO-Link
Tip transfer		COM2 (38,4 kBaud)
Revizie IO-Link		1.1
Standard SDCI		IEC 61131-9
Mod SIO		da
Tip port master necesar		A; (când borna 2 nu este conectată: B)
ID-uri de dispozitive suportate	Tip de operare	ID-ul dispozitivului
	Factory setting / CMPT = 2	458
	Status_B High Resolution / CMPT = 3	637
Indicații	Pentru informații suplimentare, consultați fișierul PDF IODD din „Descărcări”	
Factory setting / CMPT = 2		
Profil	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis	
Timp minim al ciclului de proces	[ms]	2,3
Rezoluție presiune IO-Link	[bar]	0,1
Date de proces IO-Link (ciclice)	funcție	lungime bit
	presiune	14
	informații despre comutarea binară	2
Funcții IO-Link (aciclic)	marcaj specific aplicației	
Status_B High Resolution / CMPT = 3		
Profil	Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)	
Timp minim al ciclului de proces	[ms]	3



Senzor de presiune cu display

PN-600-SEG14-MFRKG/US/ /V

Rezolutie presiune IO-Link [bar]	0,2	
Date de proces IO-Link (ciclice)	functie	lungime bit
	presiune	16
	stare dispozitiv	4
	informa#ii despre comutarea binară	2
Func#ii IO-Link (aciclic)	marcaj specific aplica#iei	

Condi#iile mediului

Temperatură de ambian#ă [°C]	-25...80
Temperatura depozitare [°C]	-40...100
Protectie	IP 65; IP 67

Teste / certificari

Ecranare electromagnetică	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Rezisten#ă la șoc	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Rezisten#ă la vibra#ii	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF [ani]	129	
Aprobare UL	Numar certificare UL	J014
Directiva privind echipamentele sub presiune	Buna practica in inginerie; pot fi folosite pentru grupa 2 de fluide; grupa 1 de fluide la cerere	

Date mecanice

Greutate [g]	261,5	
Materiale	1.4542 (17-4 PH / 630); inox (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC	
Materiale în contact cu mediul	1.4542 (17-4 PH / 630)	
Cicluri de presiune Min.	100 milioane	
Moment de strângere [Nm]	30...50; (cuplul recomandat de strangere; În func#ie de ungere, de etan#are #i presiune)	
Conectarea la proces	conectare pe filet G 1/4 filet exterior (DIN EN ISO 1179-2); Filet interior:M5	
Etan#are conexiune de proces	FKM (DIN EN ISO 1179-2)	
Element restrictor integrat	nu (se poate adauga ulterior)	

Afisaj / elemente de operare

Display	Unitate afișaj	3 x LED, verde (bar, psi, MPa)
	Stare de func#ionare	2 x LED, galben
	Valoari masurate	Display alfanumeric, rosu/verde 4-digiti

Observa#ii

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit




PN2560



Senzor de presiune cu display

PN-600-SEG14-MFRKG/US/ /V

Racord



OUT1	ieșire de comutare IO-Link
OUT2	ieșire de comutare ieșire analogică
	Culorile conecticii :
BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
WH =	alb