




Comutator de presiune cu IO-Link

PV-025-SEN14-UFRVG/US/ I



Caracteristicile produsului

Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri digitale: 2		
Domeniu de masura	-1...25 bar	-14,6...362,6 psi	-0,1...2,5 MPa
Conectarea la proces	conectare pe filet 1/4" NPT filet exterior Filet interior:M5		

Aplicatie

Element de măsură	celula de film subțire metalică		
Aplicatie	pentru utilizarea industrială		
Mediu	Medii lichide și gazoase		
Temperatura mediului [°C]	-40...90		
Varf de presiune Min.	600 bar	8700 psi	60 MPa
Rezistență la presiune	65 bar	940 psi	6,5 MPa
Nota legata de rezistenta la presiune	static		
Rezistență la vacuum [mbar]	-1000		
Tipul de presiune	presiune relativă		
MAWP (pentru aplicatii conform cu CRN) [bar]	65		

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	18...30 DC
Consum de energie [mA]	< 15
Rezistenta de izolare Min. [MΩ]	100; (500 V DC)
Clasa de protectie	III
Protectie la polaritate inversa	da
Timp de intarziere la pornire [s]	< 0,3

Intrari / iesiri

Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri digitale: 2
----------------------------	-----------------------------



Comutator de presiune cu IO-Link

PV-025-SEN14-UFRVG/USI /

Iesiri			
Numarul total de iesiri	2		
Semnal de ieșire	semnal de comutare; IO-Link; (configurabil)		
Model electric	PNP/NPN		
Numar de iesiri digitale	2		
Functii de iesire	normal deschis / normal inchis; (parametrizabile)		
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2		
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	100		
Frecventa de comutare DC [Hz]	< 170		
Protecție la scurtcircuit	da		
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri		
Protecție suprasarcina	da		
Domeniu de masura/programare			
Domeniu de masura	-1...25 bar	-14,6...362,6 psi	-0,1...2,5 MPa
Punct de comutare SP	-0,75...25 bar	-10,8...362,6 psi	-0,075...2,5 MPa
Punct de reset rP	-0,87...24,88 bar	-12,7...360,8 psi	-0,087...2488 MPa
În pași de	0,01 bar	0,1 psi	0,001 MPa
Setari de fabrica	SP1 = 6,25 bar	rP1 = 5,75 bar	ou1 = Hno;
	SP2 = 18,75 bar	rP2 = 18,25 bar	ou2 = Hno;
	dS1/dS2 = 0 ms	dr1/dr2 = 0 ms	
	coF = 0 %	P-n = PnP	dAP= 60 ms
Precizia / Devieri			
Precizia punctului de comutare [% din interval]	< ± 0,5 (nach DIN EN 61298-2)		
Repetabilitate [% din interval]	< ± 0,05; (cu variatii de temperatura < 10 K)		
Deviere de la curba caracteristică [% din interval]	< ± 0,5; (liniaritate, inclusiv histerezis #i repetabilitate, setarea valorii limită conform DIN EN IEC 62828-1)		
Deviatia liniaritate [% din interval]	< ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS)		
Deviatia histerezis [% din interval]	< ± 0,2		
Stabilitate pe termen lung [% din interval]	< ± 0,1; (la 6 luni)		
Punctul zero coeficient de temperatura [% din interval / 10 K]	< 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C)		
Interval coeficient de temperatura [% din interval / 10 K]	< 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C)		
Timpi de raspuns			
Timp răspuns [ms]	< 3		



Comutator de presiune cu IO-Link

PV-025-SEN14-UFRVG/US/ I

Software / Programare		
Optiuni de parametrizare	histerezis / fereastra; normal deschis / normal inchis; logica de comutare; intarziere la oprire/pornire; Amortizare	
Interfete		
Interfata de comunicatie	IO-Link	
Tip transfer	COM2 (38,4 kBaud)	
Revizie IO-Link	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9	
Profil	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis	
Mod SIO	da	
Tip port master necesar	A	
Date de proces analogice	2	
Date de proces binare	2	
Timp minim al ciclului de proces [ms]	5	
ID-uri de dispozitive suportate	Tip de operare default	ID-ul dispozitivului 854
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]	-40...90	
Temperatura depozitare [°C]	-40...100	
Protecție	IP 67; IP 69K	
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	DIN EN 61326-1	
Rezistență la șoc	DIN EN 60068-2-27	500 g (1 ms)
Rezistență la vibrații	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF [ani]	668	
Aprobare UL	Numar certificare UL	J015
Directiva privind echipamentele sub presiune	Buna practica in inginerie; pot fi folosite pentru grupa 2 de fluide; grupa 1 de fluide la cerere	
Date mecanice		
Greutate [g]	64	
Materiale	1.4542 (17-4 PH / 630); inox (1.4404 / 316L); PEI	
Materiale în contact cu mediul	inox(1.4305 / 303); 1.4542 (17-4 PH / 630)	
Cicluri de presiune Min.	60 milioane; (la 1.2 de ori presiune nominala)	
Moment de strângere [Nm]	50; (cuplul recomandat de strangere; În func#ie de ungere, de etan#are #i presiune)	
Conectarea la proces	conectare pe filet 1/4" NPT filet exterior Filet interior:M5	
Element restrictor integrat	da	
Observații		
Observații	BFSL = cea mai buna linie dreapta LS = reglarea valorii limită	
Unitate de ambalare	1 buc.	



Comutator de presiune cu IO-Link


PV-025-SEN14-UFRVG/US/ /

Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A



Racord



OUT1	ieșire de comutare IO-Link
OUT2	ieșire de comutare
	Culori conform DIN EN 60947-5-2
	Culorile conecticii :
BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
WH =	alb