


Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



- 1 Poziția mărcii de referință  
2 M3 Adancime 5 mm



### Caracteristicile produsului

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Rezoluție            | 256 rezoluție |
| Schita arbore        | arbore        |
| Diametru arbore [mm] | 6             |

### Date electrice

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Toleranțe tensiune operare [%] | 10   |
| Tensiune de lucru [V]          | 5 DC |
| Consum de energie [mA]         | 150  |

### Iesiri

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Model electric                         | TTL |
| Max. Sarcina de curent per ieșire [mA] | 20  |
| Frecvență de comutare [kHz]            | 300 |
| Decalaj fază A și B [°]                | 90  |

### Domeniu de masura/programare

|           |               |
|-----------|---------------|
| Rezoluție | 256 rezoluție |
|-----------|---------------|

### Condițiile mediului

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Temperatură de ambianță [°C]                     | -20...100 |
| Temperatura depozitare [°C]                      | -30...100 |
| Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 98        |
| Protecție                                        | IP 64     |



## Encoder incremental cu arbore

RC-0256-I05/L2

## Teste / certificari

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Rezistență la șoc      | 100 g (6 ms)        |
| Rezistență la vibrații | 10 g (55...2000 Hz) |

## Date mecanice

|                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| Dimensiuni [mm]                                              | Ø 58 / L = 46 |
| Materiale                                                    | Aluminiu      |
| Revoluția Max., mecanică [U/min]                             | 12000         |
| Max. Cuplu de pornire [Nm]                                   | 1             |
| Temperatura de cuplu de referință [°C]                       | 20            |
| Schita arbore                                                | arbore        |
| Diametru arbore [mm]                                         | 6             |
| Materiaial arbore                                            | otel (1.4104) |
| Max. incarcarea axiala pe arbore (la capatul arborelui) [N]  | 10            |
| Max. incarcarea radiala pe arbore (la capatul arborelui) [N] | 20            |


## Conectare electrică

Cablul: 2 m, PUR; axial

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| maro         | A                  |
| verde        | A inversat         |
| gri          | B                  |
| roz          | B inversat         |
| roșu         | Index 0            |
| negru        | Index 0 inversat   |
| albastru     | L+ Senzor          |
| alb          | 0V Senzor          |
| maro / verde | L+ (Up)            |
| alb / verde  | 0V (Un)            |
| violet       | dereglare inversat |
| Ecran        | Capsula            |

## diagrame si grafice

Diagramă impuls



direcția de rotație a acelor de ceasornic (uitându-ne la arbore)