





Encoder incremental cu arbore

RC-0100-I24/J

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



- 1 Poziția mărcii de referință
2 M3 Adancime 5 mm



Caracteristicile produsului		
Rezolutie		100 rezolutie
Schita arbore		arbore
Diametru arbore [mm]		6
Date electrice		
Tensiune de lucru [V]		10...30 DC
Consum de energie [mA]		150
Iesiri		
Model electric		HTL
Max. Sarcina de curent per ieșire [mA]		50
Frecvență de comutare [kHz]		160
Tipul protecției la scurt-circuit		< 60 s
Decalaj fază A și B [°]		90
Domeniu de masura/programare		
Rezolutie		100 rezolutie
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]		-20...70
Temperatura depozitare [°C]		-30...100
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%]		98

RC6024



Encoder incremental cu arbore

RC-0100-I24/J

Protectie	IP 64
-----------	-------

Teste / certificari


Rezistență la șoc	100 g (6 ms)
Rezistență la vibrații	15 g (55...2000 Hz)

Date mecanice

Dimensiuni [mm]	Ø 58 / L = 80,5
Materiale	Aluminiu
Revolutia Max., mecanica [U/min]	12000
Max. Cuplu de pornire [Nm]	1
Temperatura de cuplu de referinta [°C]	20
Schita arbore	arbore
Diametru arbore [mm]	6
Materiaial arbore	otel (1.4104)
Max. incarcarea axiala pe arbore (la capatul arborelui) [N]	10
Max. incarcarea radiala pe arbore (la capatul arborelui) [N]	20

Conectare electrică

Conector: 1 x M23 (ifm 1001.4), axial



1	B inversat
2	n.c.
3	Index 0
4	Index 0 inversat
5	A
6	A inversat
7	dereglare inversat
8	B
9	n.c.
10	0V
11	n.c.
12	L+

diagrame si grafice

Diagramă impuls	directia de rotatie a acelor de ceasornic (uitandu-ne la arbore)
-----------------	---