

RM7004




Encoder absolut cu arbore multiturn

RMK0025-C24/E

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: RM7012

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



1 M4 Adancime 5 mm



Caracteristicile produsului

Rezoluție	8192 pași; 4096 rotație; 25 Bit
Interfața de comunicație	CAN
Schita arbore	arbore
Diametru arbore [mm]	10

Aplicatie

Principiu de functionare	absolut
Tip rotire	Multitreceri

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	9...36 DC
Consum de energie [mA]	< 250
Protecție la polaritate inversa	da

Iesiri

Protecție la scurtcircuit	da
Tip cod	binar

Domeniu de masura/programare

Rezoluție	8192 pași; 4096 rotație; 25 Bit
-----------	---------------------------------

Precizia / Devieri

Precizia	± 1 LSB
----------	---------



Encoder absolut cu arbore multiturn

RMK0025-C24/E

Software / Programare			
Optiuni de parametrizare		parametrul CAN; scalare; presetat; rata de transfer; Direcție rotație; adresă	
Adresare			
Interfete			
Interfata de comunicatie		CAN	
CAN			
Protocol		CANopen; DSP - 406	
Condițiile mediului			
Temperatură de ambianță		[°C]	-40...70
Protecție		IP 66; (pe carcasa: IP 67; pe arbore: IP 67)	
Teste / certificari			
Rezistență la șoc			100 g (6 ms)
Rezistență la vibrații			10 g (55...2000 Hz)
Date mecanice			
Greutate		[g]	612
Dimensiuni		[mm]	Ø 58 / L = 100
Materiale		Aluminiu	
Revoluția Max., mecanica		[U/min]	6000
Max. Cuplu de pornire		[Nm]	1
Temperatura de cuplu de referinta		[°C]	20
Schita arbore		arbore	
Diametru arbore		[mm]	10
Materiaial arbore		otel (1.4104)	
Max. incarcarea axiala pe arbore (la capatul arborelui)		[N]	10
Max. incarcarea radiala pe arbore (la capatul arborelui)		[N]	20
Flansa de fixare		Flanșă clemă	
Conectare electrică			
Cleme în spațiul de conectare: ; Lungimea maxima a cablului: 25 m; 100 m (500 kb/s)			