


Encoder absolut cu arbore singleturn

RMK0013-E24/E



Caracteristicile produsului

Rezolutie	8192 pasi; 13 Bit
Interfata de comunicatie	PROFIBUS DP
Schita arbore	arbore
Diametru arbore [mm]	10

Aplicatie

Principiu de functionare	absolut
Tip rotire	singleturn

Date elettrice

Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
Consum de energie	[mA]	100; ((24 V))
Protectie la polaritate inversa		da

lesiri

Tip cod	binar
---------	-------

Domeniu de masura/programare

Rezolucie	8192 pasi; 13 Bit
-----------	-------------------

Software / Programare

Optiuni de parametrizare	numararea directiei valorilor codului; Rezolutie; Punctul zero; comutatoare de limita HI si LO; indicator de miscare; separarea multiturn / singleturn
--------------------------	--



Encoder absolut cu arbore singleturn

RMK0013-E24/E

Funcțiile de diagnostic	alarme; avertizari; status; numărul serial al encoderului
Adresare	comutarea selectării adresei; 0...126

Interfete

Interfata de comunicare	PROFIBUS DP
-------------------------	-------------

PROFIBUS DP

Transmisie standard	DPV2
---------------------	------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-40...85
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului	[%]	98
Protecție	IP 67; (pe carcasa: IP 67; pe arbore: IP 67)	

Teste / certificări

Rezistență la șoc		100 g (6 ms)
Rezistență la vibrații		10 g (10...2000 Hz)
MTTF	[ani]	13

Date mecanice

Greutate	[g]	553,5
Dimensiuni	[mm]	Ø 58 / L = 99
Materiale		Aluminiu
Revoluția Max., mecanică	[U/min]	12000
Schita arbore		arbore
Diametru arbore	[mm]	10
Materiale arbore		otel (1.4104)
Max. încărcarea axială pe arbore (la capatul arborelui)	[N]	40
Max. încărcarea radială pe arbore (la capatul arborelui)	[N]	110
Flansa de fixare		Flanșă clemă

Conectare electrică

Cleme în spațiul de conectare: