

RN7003



Encoder absolut cu arbore singleturn

RNS0013-C24/E

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: RN7011

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



1 M4 Adancime 5 mm



Caracteristicile produsului

Rezoluție	8192 pasi; 13 Bit
Interfata de comunicare	CAN
Schita arbore	arbore
Diametru arbore [mm]	6

Aplicatie

Principiu de functionare	absolut
Tip rotire	singleturn

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	9...36 DC
Consum de energie [mA]	< 250
Protectie la polaritate inversa	da

Iesiri

Protecție la scurtcircuit	da
Tip cod	binar

Domeniu de masura/programare

Rezoluție	8192 pasi; 13 Bit
-----------	-------------------



Encoder absolut cu arbore singleturn

RNS0013-C24/E

Precizia / Devieri		
Precizia	± 1 LSB	
Software / Programare		
Optiuni de parametrizare	parametrul CAN; scalare; presetat; rata de transfer; Direcție rotație; adresă	
Adresare	comutarea selectarii adresei; Software	
Interfete		
Interfata de comunicatie	CAN	
CAN		
Protocol	CANopen; DSP - 406	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-40...70
Protectie	IP 66; (pe carcasa: IP 67; pe arbore: IP 66)	
Teste / certificari		
Rezistență la șoc		100 g (6 ms)
Rezistență la vibrații		10 g (55...2000 Hz)
Date mecanice		
Greutate	[g]	689,2
Dimensiuni	[mm]	Ø 58 / L = 90,5
Materiale	Aluminiu	
Revoluția Max., mecanica	[U/min]	6000
Max. Cuplu de pornire	[Nm]	1
Temperatura de cuplu de referinta	[°C]	20
Schita arbore	arbore	
Diametru arbore	[mm]	6
Materiaial arbore	otel (1.4104)	
Max. incarcarea axiala pe arbore (la capatul arborelui)	[N]	10
Max. incarcarea radiala pe arbore (la capatul arborelui)	[N]	20
Flansa de fixare	Flanșă sincronă	
Conectare electrică		
Cleme în spațiul de conectare: ; Lungimea maxima a cablului: 25 m; 100 m (500 kb/s)		