



Traductoare de presiune

PU-010-SEG14-V-DVG/DE



1 Etanșare



Caracteristicile produsului

Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri analogice: 1			
Domeniu de masura	0...10 bar	0...145 psi	0...1000 kPa	0...1 MPa
Conectarea la proces	conectare pe filet G 1/4 filet exterior (DIN EN ISO 1179-2)			

Aplicatie

Element de măsură	celula de film subtire metalica		
Aplicatie	pentru utilizarea mobilă		
Mediu	Medii lichide și gazoase		
Temperatura mediului [°C]	-40...125		
Varf de presiune Min.	300 bar	4350 psi	30 MPa
Rezistență la presiune	25 bar	360 psi	2,5 MPa
Nota legata de rezistenta la presiune	static		
Rezistență la vacuum [mbar]	-1000		
Tipul de presiune	presiune relativa		

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	8...32 DC
Consum de energie [mA]	< 12
Rezistenta de izolare Min. [MΩ]	100; (500 V DC)
Clasa de protectie	III
Protectie la polaritate inversa	da
Timp de intarziere la pornire [s]	< 0,1

Intrari / iesiri

Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri analogice: 1
----------------------------	------------------------------

Iesiri

Numarul total de iesiri	1
Semnal de ieșire	semnal analogic
Numar de iesiri analogice	1



Traductoare de presiune

PU-010-SEG14-V-DVG/DE

Ieșire analogică în tensiune	[V]	0,5...4,5
Min.Rezistența la sarcină	[Ω]	2000
Testat pentru scurtcircuit		da
Protecție suprasarcină		da

Domeniu de măsură/programare

Domeniu de măsură	0...10 bar	0...145 psi	0...1000 kPa	0...1 MPa
-------------------	------------	-------------	--------------	-----------

Precizia / Devieri

Repetabilitate	[% din interval]	$< \pm 0,05$; (cu variații de temperatură < 10 K)
Devierire de la curba caracteristică	[% din interval]	$< \pm 0,8$; (inclusiv alunecare la suprastrângere, punct zero și eroare interval, non-liniaritate, histerezis)
Deviația liniaritate	[% din interval]	$< \pm 0,25$ (BFSL) / $< \pm 0,5$ (LS)
Deviația histerezis	[% din interval]	$< \pm 0,2$
Stabilitate pe termen lung	[% din interval]	$< \pm 0,1$; (la 6 luni)
Punctul zero coeficient de temperatură	[% din interval / 10 K]	$< \pm 0,1$ (0...80 °C); $< \pm 0,2$ (-40...0 °C / 80...125 °C)
Interval coeficient de temperatură	[% din interval / 10 K]	$< \pm 0,1$ (0...80 °C); $< \pm 0,2$ (-40...0 °C / 80...125 °C)

Timpi de răspuns

Timp răspuns salt ieșirea analogică	[ms]	2
-------------------------------------	------	---

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-40...100
Temperatura depozitare	[°C]	-40...100
Protecție		IP 67; IP 69K

Teste / certificări

Ecranare electromagnetică	conform cu UN ECE R10, rev. 5	
	ISO 11452-2	100 V/m
	DIN EN 61326-1	
Rezistență la șoc	DIN EN 60068-2-27	500 g (1 ms)
Rezistență la vibrații	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[ani]	658
Directiva privind echipamentele sub presiune	Buna practică în inginerie; pot fi folosite pentru grupa 2 de fluide; grupa 1 de fluide la cerere	

Date mecanice

Greutate	[g]	61,5
Materiale	1.4542 (17-4 PH / 630); inox (1.4404 / 316L); PPS	
Materiale în contact cu mediul	1.4542 (17-4 PH / 630); inox(1.4305 / 303)	
Cicluri de presiune Min.	60 milioane; (la 1.2 de ori presiune nominală)	
Moment de strângere	[Nm]	25...35; (cuplul recomandat de strângere; în funcție de ungere, de etanșare și presiune)
Conectarea la proces	conectare pe filet G 1/4 filet exterior (DIN EN ISO 1179-2)	



Traductoare de presiune

PU-010-SEG14-V-DVG/DE


Etan#are conexiune de proces	HNBR (DIN EN ISO 1179-2)
Element restrictor integrat	da

Observații


Observații	BFSL = cea mai buna linie dreapta
	LS = reglarea valorii limită
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică

Conector: 1 x conector DEUTSCH (DT04-3P); Lungimea maxima a cablului: 30 m



Racord



OUT ieșire analogică