




Encoder incremental cu alezaj

RA-0720-I24/N2

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: RA3101 + EVC544

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Rezoluție	720 rezoluție
Schita arbore	arbore tubular unilateral
Diametru arbore [mm]	6

Aplicatie

Principiu de functionare	incremental
--------------------------	-------------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	150

Iesiri

Model electric	HTL
Max. Sarcina de curent per ieșire [mA]	50
Frecvență de comutare [kHz]	160
Tipul protecției la scurt-circuit	< 60 s
Decalaj fază A și B [°]	90

Domeniu de masura/programare

Rezoluție	720 rezoluție
-----------	---------------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-30...70
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%]	75; (scurt: 95 %)
Protecție	IP 64

Teste / certificari

Rezistență la șoc	100 g (6 ms)
Rezistență la vibrații	10 g (55...2000 Hz)

RA6020




Encoder incremental cu alezaj

RA-0720-I24/N2

Date mecanice		
Greutate	[g]	299,6
Dimensiuni	[mm]	Ø 35 / L = 42,1
Materiale		Aluminiu
Revolutia Max., mecanica	[U/min]	10000
Max. Cuplu de pornire	[Nm]	2,5
Temperatura de cuplu de referinta	[°C]	20
Schita arbore		arbore tubular unilateral
Diametru arbore	[mm]	6
Potrivire arbore		H7
Materiaial arbore		otel (1.4104)
Adâncime montare arbore	[mm]	6...21
Declaj axial maxim arbore	[mm]	0,5

Conectare electrică	
Cablul: 2 m, PUR; utilizabili radial, dar și axial	
maro	L+
gri	L-
alb	A
verde	B
galben	Index 0
Ecran	Capsula

diagrame si grafice	
Diagramă impuls	 directia de rotatie a acelor de ceasornic (uitandu-ne la arbore)