



Encoder absolut cu arbore multiturn

RM-8192-S24/K E

Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-20...85
Temperatura depozitare	[°C]	-30...80
Protecție		IP 66
Teste / certificări		
Rezistență la șoc		100 g (6 ms)
Rezistență la vibrații		10 g (55...2000 Hz)
Date mecanice		
Dimensiuni	[mm]	Ø 58 / L = 83
Materiale		Aluminiu
Revoluția Max., mecanică	[U/min]	12000
Max. Cuplu de pornire	[Nm]	1
Temperatura de cuplu de referință	[°C]	20
Schita arbore		arbore
Diametru arbore	[mm]	6
Materiale arbore		otel (1.4104)
Max. încărcarea axială pe arbore (la capatul arborelui)	[N]	10
Max. încărcarea radială pe arbore (la capatul arborelui)	[N]	20
Observații		
Observații		fiecare/pinii neconectate (n.c.) nu trebuie folosite
Conectare electrică		
Conector: 1 x M23 (îfm 1001.11), radial; Lungimea maximă a cablului: 100 m		
1		n.c.
2		n.c.
3		n.c.
4		n.c.
5		n.c.
6		n.c.
7		L+ Up
8		Tact
9		Tact inversat
10		0v Un
11		Capsula
12		B (+)
13		B (-)
14		Date
15		A (+)
16		A (-)
17		Date inversat




Encoder absolut cu arbore multiturn

RM-8192-S24/K E

diagrame si grafice

Diagramă impuls



Tact

Date