


RM7013



Encoder absolut cu arbore multiturn

RMK0025-H24/E



- 1 M3 Adancime 6 mm
2 M4 Adancime 6 mm



Caracteristicile produsului

Rezolutie	8192 pasi; 4096 rotatie; 25 Bit
Interfata de comunicare	DeviceNet
Schita arbore	arbore
Diametru arbore [mm]	10

Aplicatie

Principiu de functionare	absolut
Tip rotire	Multitreceri

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	230; ((10 V DC); 100 (24 V DC))
Protectie la polaritate inversa	da

Iesiri

Protectie la scurtcircuit	da
Tip cod	binar

Domeniu de masura/programare

Rezolutie	8192 pasi; 4096 rotatie; 25 Bit
-----------	---------------------------------



Encoder absolut cu arbore multiturn

RMK0025-H24/E

Software / Programare		
Optiuni de parametrizare	rezolutie per rotatie; rezolutie totala; Direcție rotație; valoare presetata; Tip de operare; MAC ID; rata de transfer	
Adresare		
comutarea selectarii adresei; 0...99; Rezistor terminali		
Interfete		
Interfata de comunicatie	DeviceNet	
DeviceNet		
Protocol	CIP (Common Industrial Protocol)	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-40...85
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului	[%]	98
Protectie		IP 67
Teste / certificari		
Rezistență la șoc		100 g (6 ms)
Rezistență la vibrații		10 g (10...1000 Hz)
MTTF	[ani]	13
Date mecanice		
Greutate	[g]	592
Dimensiuni	[mm]	Ø 58 / L = 110
Materiale	Capac carcasa: Aluminiiu; Capsula: oțel	
Revoluția Max., mecanica	[U/min]	12000
Schita arbore		arbore
Diametru arbore	[mm]	10
Materiaial arbore		inox(1.4305 / 303)
Max. incarcarea axiala pe arbore (la capatul arborelui)	[N]	40
Max. incarcarea radiala pe arbore (la capatul arborelui)	[N]	110
Flansa de fixare		Flanșă clemă
Conectare electrică		
Cleme în spațiul de conectare:		