


RMB310



Encoder absolut cu arbore multiturn

MULTITURN ENCODER WETLINE



1 M4 Adancime 8 mm



Caracteristicile produsului

Rezolutie	65536 pasi; 32768 rotatie; 31 Bit
Interfata de comunicatie	IO-Link
Schita arbore	arbore
Diametru arbore [mm]	10

Aplicatie

Principiu de functionare	absolut
Tip rotire	Multitreceri
Sistem detectie	magnetic

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	18...30 DC; (; conform PELV)
Tensiunea nominala de izolare [V]	30
Consum de energie [mA]	< 75
Clasa de protectie	III
Protectie la polaritate inversa	da
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms]	1000
Max. rotire electrica [U/min]	6000

Iesiri

Protectie la scurtcircuit	da
---------------------------	----

Domeniu de masura/programare

Rezolutie	65536 pasi; 32768 rotatie; 31 Bit
-----------	-----------------------------------

Precizia / Devieri

Precizia [°]	0,1
--------------	-----

Software / Programare

Optiuni de parametrizare	presetat; Punctul zero; Directie rotatie; viteza de rotatie
--------------------------	---



Encoder absolut cu arbore multiturn

MULTITURN ENCODER WETLINE

Interfete		
Interfata de comunicare	IO-Link	
Tip transfer	COM3 (230,4 kBaud)	
Revizie IO-Link	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9 CDV	
Profil	Function class	Denumire
	0x4000	Identification and Diagnosis
	0x8001	Switching Signal Channel
	0x800B	Measurement Data Channel (high resolution)
Mod SIO	nu	
Tip port master necesar	A	
Timp minim al ciclului de proces [ms]	2,3	
Date de proces IO-Link (ciclice)	functie	lungime bit
	valoare de proces	96
	stare dispozitiv	4
	informa#ii despre comutarea binară	5
Func#ii IO-Link (aciclic)	marcaj specific aplica#iei; contor ore de func#ionare; temperatură internă; contor cicluri comutare	
ID-uri de dispozitive suportate	Tip de operare	ID-ul dispozitivului
	default	1064
Indicații	Pentru informa#ii suplimentare, consulta#i fi#ierul PDF IODD din „Descărcări”	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]	-40...85	
Temperatura depozitare [°C]	-40...85	
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%]	98; (nu este permisa condensatia)	
Protecție	IP 68; IP 69K	
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	DIN EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD
	DIN EN 61000-4-3 HF radiat	10 V/m
	DIN EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	DIN EN 61000-4-6 HF conductanta	10 V
Rezistenta la vibratii	DIN EN 60068-2-6	30 g / 10...1000 Hz semisinusoidal
Rezistență la șoc	DIN EN 60068-2-27	200 g / 11 ms
Rezistența la socuri repetate	DIN EN 60068-2-29	30 g / 6 ms semisinusoidal
MTTF [ani]	283	
Aprobare UL	tensiune de alimentare	Class 2
Date mecanice		
Greutate [g]	472,1	
Dimensiuni [mm]	Ø 42 / L = 107,9	
Materiale	flan#ă: inox (1.4404 / 316L); Capsula: inox (1.4404 / 316L)	
Max. Cuplu de pornire [Nm]	5	
Temperatura de cuplu de referinta [°C]	20	
Schita arbore	arbore	
Diametru arbore [mm]	10	




Encoder absolut cu arbore multiturn

MULTITURN ENCODER WETLINE

Materiaial arbore	1.4112 (o#el inoxidabil / 440B)
Max. incarcarea axiala pe arbore (la capatul arborelui) [N]	300
Max. incarcarea radiala pe arbore (la capatul arborelui) [N]	300
Flansa de fixare	Flanșă sincronă

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, axial; codificare: A; Corp turnat: oțel inoxidabil (1.4401 / 316)



1	UB
2	SSC1.2 / IN
3	GND
4	IO-Link
5	n. c.