



Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

No scale drawing available



Caracteristicile produsului

Rezolutie	8192 pasi; 13 Bit
Interfata de comunicatie	fieldbus prin gateway
Schita arbore	arbore
Diametru arbore [mm]	10

Date electrice

Tolerante tensiune operare [%]	10
Tensiune de lucru [V]	5 DC; (din Gateway)
Consum de energie [mA]	< 150
Max. rotire electrica [U/min]	6000

Iesiri

Tip cod	Cod dual
Semnal cod	Intrare date; TTL-semnale compatibile ; ceas si ceas (inv.) de drivere la RS 485; iesire de date; serial sincronizat; TTL-semnale compatibile date si date (inv.); semnale incrementale; 2 semnale sinusoidale incrementale (A si B) ; schimbarea fazei la 90°; 1 Vss 512 perioade de semnal per rotatie

Domeniu de masura/programare

Rezolutie	8192 pasi; 13 Bit
-----------	-------------------

Interfete

Interfata de comunicatie	fieldbus prin gateway
--------------------------	-----------------------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-20...100
Temperatura depozitare [°C]	-30...100
Protectie	IP 64



Encoder absolut cu arbore singleturn

RN-8192-E05/R5B

Teste / certificari		
Rezistență la șoc		100 g (6 ms)
Rezistență la vibrații		10 g (55...2000 Hz)
Date mecanice		
Materiale		Aluminiu
Revolutia Max., mecanica [U/min]		12000
Max. Cuplu de pornire [Nm]		1
Temperatura de cuplu de referinta [°C]		20
Schita arbore		arbore
Diametru arbore [mm]		10
Materiaial arbore		otel (1.4104)
Max. incarcarea axiala pe arbore (la capatul arborelui) [N]		10
Max. incarcarea radiala pe arbore (la capatul arborelui) [N]		20
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Cablul: 5 m, PUR		
Conector: 1 x M23; Lungimea maxima a cablului: 150 m		
1	+5V Sensor	
2	n.c.	
3	n.c.	
4	0V Sensor	
5	n.c.	
6	n.c.	
7	+5V Up	
8	Tact	
9	Tact inversat	
10	0V Un	
11	Ecran	
12	B (+)	
13	B (-)	
14	Date	
15	A (+)	
16	A (-)	
17	Date inversat	