

CE **UL**[®] **US**

Rezolutie	360 pasi; 9 Bit
Schita arbore	arbore
Diametru arbore [mm]	10

Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
Consum de energie	[mA]	< 150
Max. rotire electrica	[U/min]	6000

Model electric	HTL
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA]	20
Tip cod	cod Gray; (valori ale codului crescand cand se roteste in sensul acelor de ceasornic (vazut pe arbore))


Rezolucie	360 pasi; 9 Bit
-----------	-----------------

Temperatură de ambianță	[°C]	-20...85
Temperatura depozitare	[°C]	-30...100
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului	[%]	98
Protectie		IP 64



Encoder absolut cu arbore singleturn

RN-0360-G24/N1B

Teste / certificari		
Rezistență la șoc		100 g (6 ms)
Rezistență la vibrații		10 g (55...2000 Hz)
Date mecanice		
Dimensiuni	[mm]	Ø 58 / L = 52
Materiale		Aluminiu
Revoluția Max., mecanică	[U/min]	10000
Max. Cuplu de pornire	[Nm]	1
Temperatura de cuplu de referință	[°C]	20
Schita arbore		arbore
Diametru arbore	[mm]	10
Materiaial arbore		otel (1.4104)
Max. incarcarea axiala pe arbore (la capatul arborelui)	[N]	10
Max. incarcarea radiala pe arbore (la capatul arborelui)	[N]	20
Conectare electrică		
Cablul: 1 m, PUR; Lungimea maxima a cablului: 100 m; radial		
maro	10...30V	
galben/maro	10...30V Senzor	
alb	0V	
alb/galben	0V Senzor	
verde	Eliberare A inversat 5...30V	
galben	Eliberare B inversat 5...30V	
alb/gri	Bit 9 (MSB) inversat	
maro / verde	Bit 9 (MSB)	
alb / verde	Bit 8	
rosu/albastru	Bit 7	
gri/roz	Bit 6	
violet	Bit 5	
negru	Bit 4	
roșu	Bit 3	
albastru	Bit 2	
roz	Bit 1	
Ecranare	Capsula	
diagrame si grafice		
Diagramă impuls	 Eliberare A inversat Eliberare B inversat piese 3...10 piese 1...2	