





Encoder absolut cu arbore singleturn

RN-0360-G24/L3B

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



1 M4 Adancime 5 mm



Caracteristicile produsului

Rezolutie	360 pasi; 9 Bit
Schita arbore	arbore
Diametru arbore [mm]	10

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	< 250
Max. rotire electrica [U/min]	1500

Iesiri

Model electric	HTL
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA]	20
Tip cod	cod Gray; (valori ale codului crescand cand se roteste in sensul acelor de ceasornic (vazut pe arbore))

Domeniu de masura/programare

Rezolutie	360 pasi; 9 Bit
-----------	-----------------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-20...70
Temperatura depozitare [°C]	-30...100
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%]	98
Protectie	IP 65



Encoder absolut cu arbore singleturn

RN-0360-G24/L3B

Teste / certificari

Rezistență la șoc	100 g (6 ms)
Rezistență la vibrații	10 g (55...2000 Hz)

Date mecanice

Dimensiuni [mm]	Ø 58 / L = 52
Materiale	Aluminiu
Revoluția Max., mecanică [U/min]	10000
Max. Cuplu de pornire [Nm]	1
Temperatura de cuplu de referință [°C]	20
Schita arbore	arbore
Diametru arbore [mm]	10
Materiaial arbore	otel (1.4104)
Max. incarcarea axiala pe arbore (la capatul arborelui) [N]	10
Max. incarcarea radiala pe arbore (la capatul arborelui) [N]	20


Conectare electrică

Cablu: 3 m, PUR; Lungimea maxima a cablului: 100 m; axial

maro	10...30V
galben/maro	10...30V Senzor
alb	0V
alb/galben	0V Senzor
verde	Eliberare A inversat 5...30V
galben	Eliberare B inversat 5...30V
alb/gri	Bit 8 (MSB) inversat
maro / verde	Bit 8 (MSB)
alb / verde	Bit 7
rosu/albastru	Bit 6
gri/roz	Bit 5
violet	Bit 4
negru	Bit 3
roșu	Bit 2
albastru	Bit 1
Ecranare	Capsula

diagrame si grafice

Diagramă impuls



Eliberare A inversat

Eliberare B inversat

piese 7...12

piese 1...6