

RMK0013-C24/E





Encoder absolut cu arbore singleturn

RMK0013-C24/E

Interfete		
Interfata de comunicare	CAN	
Setari din fabricatie	rata de transfer: 125 kBit/s	
	ID nod: 32	
CAN		
Protocol	CANopen; DSP - 406 V3.1; DS 301 V4.02; DS 306 V2.0	
Setari din fabricatie	rata de transfer: 125 kBit/s	
	ID nod: 32	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-40...85
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului	[%]	98
Protecție	IP 65; (pe carcasa: IP 65; pe arbore: IP 64)	
Teste / certificari		
Rezistență la șoc		100 g (6 ms)
Rezistență la vibrații		10 g (10...1000 Hz)
MTTF	[ani]	13
Date mecanice		
Greutate	[g]	555
Dimensiuni	[mm]	Ø 58 / L = 99
Materiale	Aluminiu	
Revoluția Max., mecanica	[U/min]	12000
Schita arbore	arbore	
Diametru arbore	[mm]	10
Materiaial arbore	otel (1.4104)	
Max. incarcarea axiala pe arbore (la capatul arborelui)	[N]	40
Max. incarcarea radiala pe arbore (la capatul arborelui)	[N]	110
Flansa de fixare	Flanșă clemă	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Preoperational Mode	LED, verde iluminare intermitenta
	Operational Mode	LED, verde
	mesaj de eroare	LED, roșu iluminare intermitenta
Conectare electrică		
Cleme în spațiul de conectare:		